

U 635-S

Kurv

med skråstillingsenheter, for bedre rengjøring og tørking av 20 glass.



- 20 rom, romstørrelse 113 mm x 90 mm mm
- Utstyrt med en lav toppramme
- Høyde 104/173/233, bredde 500 (inkl. gastro 530), dybde 500 mm
- Inkludert forlengersett som inneholder kort og lang forlenger

EAN: 4002516854395 / Materialnummer: 12663080 /

Gammelt materialnummer: 67663502D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 635-S

Kurv

med skråstillingsenheter, for bedre rengjøring og tørking av 20 glass.



EAN: 4002516854395 / Materialnummer: 12663080 /

Gammelt materialnummer: 67663502D

PTD 704

Produktkategori	•
Kurv for glass	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Blå, Gul
Antall kamre	20
Rombredde i mm	113
Romlengde i mm	90
Kapasitet	
Glass i 110–140 mm høyde [antall]	20
Glass i 175–200 mm høyde [antall]	20
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	220
Utvendig mål, bruttbredde i mm	550
Utvendig mål, bruttodybde i mm	550
Nettovekt i kg	2,82
Bruttovekt i kg	3,87