


A 11/1

Innsats

for skånsom vask av oppvask som lett går i stykker ved å dempe spylestrålen.



- Med utstansninger 7 x 7 mm
- Kan settes i over- og underkurven
- Anbefalt bruk i PG8536

EAN: 4002516854913 / Materialnummer: 12666290 /  
Gammelt materialnummer: 69501104D

| Produktkategori                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Laboratorievaskemaskiner        | •              |
| Produkttilhørighet              |                |
| G 7825                          | •              |
| PG 8527                         | •              |
| PG 8535                         | •              |
| PG 8536                         | •              |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]          | •              |
| PG 8504                         | •              |
| PG 8583                         | •              |
| PG 8583 CD                      | •              |
| PG 8593                         | •              |
| PLW 8615                        | •              |
| PLW 8616                        | •              |
| PLW 8617                        | •              |
| PLW 8683                        | •              |
| PLW 8683 CD                     | •              |
| PLW 8693                        | •              |
| PLW 6011                        | •              |
| PLW 6111                        | •              |
| PLW 7111                        | •              |
| PLW 8505                        | •              |
| Produktkategori                 |                |
| Underlagsrammer                 | •              |
| Produktegenskaper               |                |
| Material                        | Rustfritt stål |
| Farge                           | Rustfritt stål |
| Bruksområde                     |                |
| Klargjøring av laboratorieglass | •              |
| Mål og vekt                     |                |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm   | 1              |
| Utvendig mål, nettobredde i mm  | 433            |
| Utvendig mål, nettodybde i mm   | 433            |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm  | 20             |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm  | 470            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm   | 470            |
| Nettovekt i kg                  | 0,70           |
| Bruttovekt i kg                 | 0,90           |