

A 204

Vogn

for optimal plassering av mikro-instrumenter.



- Nivå 1: Egnet for plassering av innsatser
- Nivå 2 til høyre: 22 tilkoblinger for hule instrumenter
- Nivå 2 til venstre: 11 Luer-Lock-adaptore, hann, horis. Slange
- Med innebygd spylearm
- Filterrør A 800 kan brukes i begge injektorlistene

EAN: 4002516854821 / Materialnummer: 12667790 /

Gammelt materialnummer: 69620401D

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produktkategori</b>                          |                |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin | •              |
| <b>Produkttilhørighet</b>                       |                |
| PG 8562                                         | •              |
| PG 8582                                         | •              |
| PG 8582 CD                                      | •              |
| PG 8592                                         | •              |
| PWD 8682                                        | •              |
| PWD 8682 CD                                     | •              |
| PWD 8692                                        | •              |
| <b>Produktkategori</b>                          |                |
| Vogn for oftalmologiske instrumenter            | •              |
| <b>Produktegenskaper</b>                        |                |
| Material                                        | Rustfritt stål |
| Farge                                           | Rustfritt stål |
| Mulighet for å bruke et filter i midten         | •              |
| <b>Bruksområde</b>                              |                |
| Klargjøring av oftalmologiske instrumenter      | •              |
| <b>Kapasitet</b>                                |                |
| OP-sett for mikroinstrumenter [antall]          | 2-4            |
| <b>Tilbehørspakke</b>                           |                |
| E 476 holder [antall]                           | 1              |
| E 477 stopper [antall]                          | 1              |