

E 458

Innsats

for optimal plassering skrulokksmokker.



- Egnet for 36 skrulokksmokker
- 36 rom á ?? x ??
- Utstyrt med et hengslet lokk som kan låses

EAN: 4002516854265 / Materialnummer: 12669800 /  
Gammelt materialnummer: 69545802D

| Produktkategori                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin                    | •              |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin | •              |
| Produkttilhørighet                                                 |                |
| G 7823                                                             | •              |
| G 7824                                                             | •              |
| G 7826                                                             | •              |
| PG 8528                                                            | •              |
| PG 8535                                                            | •              |
| PG 8536                                                            | •              |
| PG 8562                                                            | •              |
| PG 8582                                                            | •              |
| PG 8582 CD                                                         | •              |
| PG 8592                                                            | •              |
| PWD 8682                                                           | •              |
| PWD 8682 CD                                                        | •              |
| PWD 8692                                                           | •              |
| Produktkategori                                                    |                |
| Annen innsats                                                      | •              |
| Produktegenskaper                                                  |                |
| Material                                                           | Rustfritt stål |
| Farge                                                              | Rustfritt stål |
| Antall kamre                                                       | 36             |
| Bruksområde                                                        |                |
| Klargjøring av tåteflasker                                         | •              |
| Mål og vekt                                                        |                |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm                                      | 63             |
| Utvendig mål, nettobredde i mm                                     | 215            |
| Utvendig mål, nettodybde i mm                                      | 445            |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm                                     | 90             |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm                                     | 230            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm                                      | 465            |
| Nettovekt i kg                                                     | 1,50           |
| Bruttovekt i kg                                                    | 1,77           |