

DU 900

Tørkeaggregat, elektro

for 900 mm brede produkter og optimal innvendig/utvendig tørking av utensilene.



- Med toppdeksel, lufttilførsel gjennom takinstallasjon
- Inkludert 2 HEPA-filtre H14
- Optimal sikkerhet – HEPA-filter direkte foran vaskekammeret
- Luftkapasitet 250 m³/time
- Levetid HEPA-filter: 1000 timer

EAN: 4002516854722 / Materialnummer: 12678660 /

Gammelt materialnummer: 69250009D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	845
Utvendig mål, nettobredde i mm	845
Utvendig mål, nettodybde i mm	1045
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	1000
Utvendig mål, bruttobredde i mm	845
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovekt i kg	115,00
Bruttovekt i kg	132,00