

WEG895 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -20 %\* I 9 kg 1400 o/min I SteamCare I Automatisk dosering I QuickPowerWash



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Spar enda mer energi med A -20 %\*\*
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter\*\*\*\*

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A.

\*\*\* Kun til bruk med Miele UltraPhase vaskemiddel.

\*\*\*\* Dette gjelder alle Miele vaskemaskiner som gjør det mulig å implementere prosess- og maskinparameterne beskrevet i sammendraget av testrapporten WL 1110/18.

EAN: 4002516861676 / Materialnummer: 12706890 /

Gammelt materialnummer: 11EG8951NDS

| Konstruksjon                                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kan settes i søyle                                               | •                            |
| Side-by-side                                                     | •                            |
| Kan plasseres under benk                                         | •                            |
| Dørhengsel                                                       | til høyre                    |
| Type                                                             |                              |
| Produktmerke                                                     | W1 Chrome Edition            |
| Frontmater                                                       | •                            |
| Sentrifugering                                                   |                              |
| Maks. sentrifugehastighet                                        | 1400                         |
| Skyllestopp                                                      | •                            |
| Funksjon «uten sentrifugering»                                   | •                            |
| Design                                                           |                              |
| Farge på produktet                                               | Lotushvit                    |
| Panelfarge                                                       | Lotushvit                    |
| Dørdesign                                                        | Krom                         |
| Farge på dreiebryter                                             | Lotushvit / kromring         |
| Panelutførelse                                                   | skrått                       |
| Betjeningstype                                                   | Dreiebryter                  |
| Display                                                          | DirectSensor hvit, 7-segment |
| Rengjørings effekt                                               |                              |
| Innovativ vasketeknologi PowerWash                               | •                            |
| Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos                           | •                            |
| Porsjonsriktig dosering CapDosing                                | •                            |
| Skånsom behandling av tøyet                                      |                              |
| Skånetrommel                                                     | •                            |
| Kapasitet i kg                                                   | 9,0                          |
| Betjeningskomfort                                                |                              |
| Tilkobling med Miele@home                                        | •                            |
| Startforvalg opptil 24 t                                         | •                            |
| Resttidsanvisning                                                | •                            |
| Visning av programforløp                                         | •                            |
| AutoClean vaskemiddelbeholder                                    | •                            |
| AddLoad                                                          | •                            |
| Effektivitet og bærekraft                                        |                              |
| Energi klasse (A–G)                                              | A                            |
| Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A          | 20%                          |
| Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen | 40                           |
| Vektet vannforbruk i l per driftssyklus                          | 50                           |
| Sentrifugeringsklasse (A–G)                                      | B                            |
| Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)                          | A                            |
| Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW                         | 72                           |
| Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet        | 229                          |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W                             | 0,40                         |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W              | 0,80                         |

WEG895 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -20 %\* I 9 kg 1400 o/min I SteamCare I Automatisk dosering I QuickPowerWash



EAN: 4002516861676 / Materialnummer: 12706890 /


Gammelt materialnummer: 11EG8951NDS

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»         | •                   |
| Mengdeautomatikk                                      | •                   |
| Vannmengdeteller (flowmeter)                          | •                   |
| Skumregulering                                        | •                   |
| Profesjonell Eco-motor                                | •                   |
| <b>Vaskeprogrammer</b>                                |                     |
| QuickPowerWash                                        | •                   |
| Bomull                                                | •                   |
| Bomull med forvask                                    | •                   |
| Lettstelt                                             | •                   |
| Finvask                                               | •                   |
| Skjorter                                              | •                   |
| Ull (håndvask)                                        | •                   |
| Express 20                                            | •                   |
| Oppfrisking (damp)                                    | •                   |
| Pumpe/Sentrifugering                                  | •                   |
| ECO 40-60                                             | •                   |
| <b>Tillegg vask</b>                                   |                     |
| Kort                                                  | •                   |
| Strykeklart                                           | •                   |
| Varselsignal                                          | •                   |
| <b>Sikkerhet</b>                                      |                     |
| Vannsikringssystem                                    | Watercontrol-System |
| Barnesikring                                          | •                   |
| PIN-kode                                              | •                   |
| Optisk grensesnitt                                    | •                   |
| <b>Tekniske data</b>                                  |                     |
| Mål i mm (bredde)                                     | 596                 |
| Mål i mm (høyde)                                      | 850                 |
| Mål i mm (dybde)                                      | 636                 |
| Produktdybde med åpent dør i mm                       | 1054                |
| Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk) | 600                 |
| Vekt i kg                                             | 80                  |
| Total tilkoblingsverdi i kW                           | 2,10-2,40           |
| Spennings i V                                         | 220-240             |
| Sikring i A                                           | 10                  |
| Frekvens i Hz                                         | 50                  |
| Lengde på vanninntaksslange i m                       | 1,60                |
| Lengde på vannavløpsslange i m                        | 1,50                |
| Lengde på elektrisk ledning i m                       | 2                   |
| <b>Vedlagt tilbehør</b>                               |                     |
| 3 Kapsler                                             | •                   |
| UltraPhase 1 + 2                                      | •                   |
| Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase           | •                   |


WEG895 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Vaskemaskin frontmater:


A -20 %\* | 9 kg 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm