

WWA120 WCS 8kg Active
W1 Vaskemaskin frontmater:
A -10 %* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



- Testet for 20 års perfekt tøypleie*
- Spar ytterligere energi med A -10 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker***
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Under vask kan enkeltplagg legges inn eller tas ut med AddLoad

* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: miele.com/20years

** 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

*** Patent EP 2365120

EAN: 4002516861683 / Materialnummer: 12706900 /
Gammelt materialnummer: 11WA1201NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	EasyControl gul
Rengjørings effekt	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøy	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A–G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse (A–G)	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•

WWA120 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



EAN: 4002516861683 / Materialnummer: 12706900 /

Gammelt materialnummer: 11WA1201NDS

Vaskeprogrammer

Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•

Tillegg vask

Kort	•
Bløtlegging	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•

Sikkerhet

Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•

Tekniske data

Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WWA120 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm