

WEA135 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Spar ytterligere energi med A -10 %\*\*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker\*\*\*
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Under vask kan enkeltplagg legges inn eller tas ut med AddLoad

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

\*\*\* Patent EP 2365120

EAN: 4002516862338 / Materialnummer: 12706940 /  
Gammelt materialnummer: 11EA1351NDS

<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
<b>Type</b>	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
<b>Sentrifugering</b>	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningsstype	Dreiebryter
Display	EasyControl gul
<b>Rengjørings effekt</b>	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
<b>Skånsom behandling av tøy</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A–G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse (A–G)	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•

WEA135 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



EAN: 4002516862338 / Materialnummer: 12706940 /

Gammelt materialnummer: 11EA1351NDS

<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillegg vask</b>	
Kort	•
Bløtlegging	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
<b>Sikkerhet</b>	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på vanninntaksslange i m	1,60
Lengde på vannavløpsslange i m	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WEA135 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm