

WEB375 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Spar enda mer energi med A -20 %\*\*
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter\*\*\*
- Fullstendig app-basert styring av vaskemaskinen din med Miele@home\*\*\*\*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker\*\*\*\*\*

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A.

\*\*\* Dette gjelder alle Miele vaskemaskiner som gjør det mulig å implementere prosess- og maskinparameterne beskrevet i sammendraget av testrapporten WL 1110/18.

\*\*\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

\*\*\*\*\* Patent EP 2365120

EAN: 4002516865568 / Materialnummer: 12706960 / Gammelt materialnummer: 11EB3751NDS

| Konstruksjon                                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kan settes i søyle                                               | •                            |
| Side-by-side                                                     | •                            |
| Kan plasseres under benk                                         | •                            |
| Dørhengsel                                                       | til høyre                    |
| Type                                                             |                              |
| Produktmerke                                                     | W1 Chrome Edition            |
| Frontmater                                                       | •                            |
| Sentrifugering                                                   |                              |
| Maks. sentrifugehastighet                                        | 1400                         |
| Skyllestopp                                                      | •                            |
| Funksjon «uten sentrifugering»                                   | •                            |
| Design                                                           |                              |
| Farge på produktet                                               | Lotushvit                    |
| Panelfarge                                                       | Lotushvit                    |
| Dørdesign                                                        | Grafittgrå perlefinish       |
| Farge på dreiebryter                                             | Lotushvit                    |
| Panelutførelse                                                   | skrått                       |
| Betjeningstype                                                   | Dreiebryter                  |
| Display                                                          | DirectSensor hvit, 7-segment |
| Rengjørings effekt                                               |                              |
| Innovativ vasketeknologi PowerWash                               | •                            |
| Porsjonsriktig dosering CapDosing                                | •                            |
| Skånsom behandling av tøyet                                      |                              |
| Skånetrommel                                                     | •                            |
| Kapasitet i kg                                                   | 8,0                          |
| Betjeningskomfort                                                |                              |
| Tilkobling med Miele@home                                        | •                            |
| Startforvalg opptil 24 t                                         | •                            |
| Resttidsanvisning                                                | •                            |
| AutoClean vaskemiddelbeholder                                    | •                            |
| AddLoad                                                          | •                            |
| Effektivitet og bærekraft                                        |                              |
| Energiklasse (A–G)                                               | A                            |
| Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A          | 20%                          |
| Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen | 38                           |
| Vektet vannforbruk i l per driftssyklus                          | 48                           |
| Sentrifugeringsklasse (A–G)                                      | B                            |
| Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)                          | A                            |
| Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW                         | 72                           |
| Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet        | 219                          |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W                             | 0,30                         |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W              | 0,60                         |
| Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»                    | •                            |
| Mengdeautomatikk                                                 | •                            |

WEB375 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516865568 / Materialnummer: 12706960 /


Gammelt materialnummer: 11EB3751NDS

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Vannmengdeteller (flowmeter)                          | •                   |
| Skumregulering                                        | •                   |
| Profesjonell Eco-motor                                | •                   |
| <b>Vaskeprogrammer</b>                                |                     |
| QuickPowerWash                                        | •                   |
| Bomull                                                | •                   |
| Lettstelt                                             | •                   |
| Finvask                                               | •                   |
| Skjorter                                              | •                   |
| Ull (håndvask)                                        | •                   |
| Express 20                                            | •                   |
| Mørkt tøy/Denim                                       | •                   |
| Impregnering                                          | •                   |
| Pumpe/Sentrifugering                                  | •                   |
| ECO 40-60                                             | •                   |
| <b>Tillegg vask</b>                                   |                     |
| Kort                                                  | •                   |
| Forvask                                               | •                   |
| Høyere vannstand                                      | •                   |
| Ekstra skylling                                       | •                   |
| Strykeklart                                           | •                   |
| Varselsignal                                          | •                   |
| <b>Sikkerhet</b>                                      |                     |
| Vannsikringssystem                                    | Watercontrol-System |
| Barnesikring                                          | •                   |
| PIN-kode                                              | •                   |
| Optisk grensesnitt                                    | •                   |
| <b>Tekniske data</b>                                  |                     |
| Mål i mm (bredde)                                     | 596                 |
| Mål i mm (høyde)                                      | 850                 |
| Mål i mm (dybde)                                      | 636                 |
| Produktdybde med åpent dør i mm                       | 1077                |
| Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk) | 600                 |
| Vekt i kg                                             | 80                  |
| Total tilkoblingsverdi i kW                           | 2,10-2,40           |
| Spennings i V                                         | 220-240             |
| Sikring i A                                           | 10                  |
| Frekvens i Hz                                         | 50                  |
| Lengde på vanninntaksslange i m                       | 1,60                |
| Lengde på vannavløpsslange i m                        | 1,50                |
| Lengde på elektrisk ledning i m                       | 2                   |


WEB375 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm