

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testet for 20 års perfekt tøypleie*
- Spar enda mer energi med A -20 %**
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter***
- Fullstendig app-basert styring av vaskemaskinen din med Miele@home****

* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: miele.com/20years

** 20 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A.

*** Dette gjelder alle Miele vaskemaskiner som gjør det mulig å implementere prosess- og maskinparametrene beskrevet i sammendraget av testrapporten WL 1110/18.

**** Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516861980 / Materialnummer: 12706980 / Gammelt materialnummer: 11WD3801NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjørings effekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A–G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	20%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	40
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	50
Sentrifugeringsklasse (A–G)	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	229
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,60
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516861980 / Materialnummer: 12706980 /

Gammelt materialnummer: 11WD3801NDS

Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Oppfrisking (damp)	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpent dør i mm	1077
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:


A-20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm