

WED395 WCS PWash&Steam&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Spar enda mer energi med A -20 %\*\*
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter\*\*\*
- Fullstendig app-basert styring av vaskemaskinen din med Miele@home\*\*\*\*

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A.

\*\*\* Dette gjelder alle Miele vaskemaskiner som gjør det mulig å implementere prosess- og maskinparameterne beskrevet i sammendraget av testrapporten WL 1110/18.

\*\*\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516862000 / Materialnummer: 12707020 / Gammelt materialnummer: 11ED3951NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafittgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningsstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjørings-effekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøy	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A-G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	20%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	40
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	50
Sentrifugeringsklasse (A-G)	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A-D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	229
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,60
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•

WED395 WCS PWash&Steam&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516862000 / Materialnummer: 12707020 /

Gammelt materialnummer: 11ED3951NDS

Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Oppfrisking (damp)	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillegg vask</b>	
Kort	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
<b>Sikkerhet</b>	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på vanninntaksslange i m	1,60
Lengde på vannavløpsslange i m	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WED395 WCS PWash&Steam&9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A-20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm