

TWC640WP EcoSpeed&8kg  
T1 Varmepumpetørketrommel:  
8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter\*\*
- Fullstendig app-basert styring av tørketrommelen din med Miele@home\*\*\*
- EcoDry-teknologi sørger for god effekt gjennom hele tørketrommelens levetid\*\*\*\*

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Sammenlignet med tørketromler fra Miele uten EcoSpeed med samme tøyemengde og energiklasse. Testet i programmet «Bomull» ved full tekstilmengde.

\*\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

\*\*\*\* Patent EP 2 455 537

EAN: 4002516865582 / Materialnummer: 12709760 /  
Gammelt materialnummer: 12WC6402NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre, kan hengsles om
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Type	
Produktmerke	T1 White Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent trommelreversering	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	172
Programtid for standardprogrammet i min.	170
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,40
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TWC640WP EcoSpeed&8kg  
 T1 Varmepumpetørketrommel:  
 8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos




EAN: 4002516865582 / Materialnummer: 12709760 /  
 Gammelt materialnummer: 12WC6402NDS

<b>Tørkeprogrammer</b>	
Bomull	•
ECO	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•
Impregnering	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
<b>Tillegg tørking</b>	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Varselsignal	•
<b>Kvalitet</b>	
Skånsomme tøyløftere	•
<b>Sikkerhet</b>	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpnet dør i mm	1077
Vekt i kg	54
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuseffekt produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•


TWC640WP EcoSpeed&8kg  
T1 Varmepumpetørketrommel:  
8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm