

TEA535WP 8kg Active

T1 Varmepumpetørketrommel:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknologi | FragranceDos



EAN: 4002516866343 / Materialnummer: 12709790 /
Gammelt materialnummer: 12EA5352NDS

| | |
|--|-------------------|
| Konstruksjon | |
| Kan settes i søyle | • |
| Side-by-side | • |
| Kan plasseres under benk | • |
| Dørhengsel | til venstre |
| Type | |
| Produktmerke | T1 Chrome Edition |
| Varmepumpetørketrommel | • |
| Design | |
| Farge på produktet | Lotushvit |
| Panelfarge | Lotushvit |
| Dørdesign | Lotushvit |
| Farge på dreiebryter | Lotushvit |
| Panelutførelse | skrått |
| Betjeningstype | Dreiebryter |
| Display | EasyControl gul |
| Tørkeresultat | |
| Nøyaktig tørking PerfectDry | • |
| Duftsysteem FragranceDos | • |
| Intelligent trommelreversering | • |
| Skånsom behandling av tøyet | |
| Skånetrommel | • |
| Kapasitet i kg | 8,0 |
| Betjeningskomfort | |
| Startforvalg opptil 24 t | • |
| Resttidsanvisning | • |
| Visning av programforløp | Nei |
| Trommelbelysning | LED |
| Kondensbeholder | • |
| Integrert kondensvannslange | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Energiklasse (A+++ til D) | A+++ |
| Strømforbruk per år i kWh | 172 |
| Programtid for standardprogrammet i min. | 170 |
| Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW | 66 |
| Kondenseringsklasse | A |
| Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh | 1,40 |
| EcoDry-teknologi | • |
| Vedlikeholdsfri varmeveksler | • |
| Profesjonell Eco-motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Tørkeprogrammer | |
| Bomull | • |
| ECO | • |
| Lettstelt | • |
| Finvask | • |

- Testet for 20 års perfekt tøypeleie*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter**
- EcoDry-teknologi sørger for god effekt gjennom hele tørketrommelens levetid***
- FragranceDos sørger for at tøyet ditt lukter forfriskende etter tørking****

* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: miele.com/20years

** Sammenlignet med tørketromler fra Miele uten EcoSpeed med samme tøymengde og energiklasse. Testet i programmet «Bomull» ved full tekstilmengde.

*** Patent EP 2 455 537

**** Patent EP 2 431 516

TEA535WP 8kg Active

T1 Varmepumpetørketrommel:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknologi | FragranceDos



EAN: 4002516866343 / Materialnummer: 12709790 /

Gammelt materialnummer: 12EA5352NDS

| | |
|---|-----------------|
| Skjorter | • |
| Finish ull | • |
| Express | • |
| Denim | • |
| Impregnering | • |
| Strykeklart | • |
| Sengetøy | • |
| Lufting varm/DryFresh | • |
| Tillegg tørking | |
| Antikrøll | • |
| Skånegang + | • |
| Varselsignal | • |
| Kvalitet | |
| Skånsomme tøyløftere | • |
| Sikkerhet | |
| PIN-kode | • |
| Indikator «Tøm beholder» | • |
| Indikator «Rengjør filter» | • |
| Optisk grensesnitt | • |
| Tekniske data | |
| Mål i mm (bredde) | 596 |
| Mål i mm (høyde) | 850 |
| Mål i mm (dybde) | 640 |
| Produktdybde med åpnet dør i mm | 1054 |
| Vekt i kg | 52 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 1,10 |
| Spenning i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 2,0 |
| Hermetisk lukket | • |
| Type kjølemiddel | R290 |
| Kjølemiddelmengde i kg | 0,14 |
| Drivhuseffekt kjølemiddel i CO ₂ e | 3 |
| Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e | 0,42 |
| Bytt lyspære | Serviceavdeling |
| Vedlagt tilbehør | |
| Duftampulle | • |
| Verdikupong for en sekundær duftampulle | • |

TEA535WP 8kg Active

T1 Varmepumpetørketrommel:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknologi | FragranceDos



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm