

TWH780WP EcoSpeed&9kg  
T1 Varmepumpetørketrommel:  
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- SilenceDrum\*\* gir redusert støy for betydelig mer stillegående tørking
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C\*\*\*
- HygieneDry fjerner inntil 99,99 % av bakteriene og 99,9 % av virus.\*\*\*\*

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Patent EP 4 163 433

\*\*\* Ikke egnet for ull og silke.

\*\*\*\* Testet for bakteriene *Bacillus subtilis* og *Saccharomyces cerevisiae* på tørketrinnet HygieneDry med halv tøymengde. Metodebeskrivelsen finner du under følgende lenke: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>

EAN: 4002516865742 / Materialnummer: 12710170 /  
Gammelt materialnummer: 12WH7802NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre, kan hengsles om
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Type	
Produktmerke	T1 White Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent trommelreversering	•
HygieneDry	•
Skånsom behandling av tøyet	
SilenceDrum	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Akustikkpakke for laveste støynivå	•
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	185
Programtid for standardprogrammet i min.	184
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	64
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•


TWH780WP EcoSpeed&9kg  
 T1 Varmepumpetørketrommel:  
 9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




EAN: 4002516865742 / Materialnummer: 12710170 /  
 Gammelt materialnummer: 12WH7802NDS

EcoSpeed	•
<b>Tørkeprogrammer</b>	
Bomull	•
ECO	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•
Impregnering	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
<b>Tillegg tørking</b>	
Antikrøll	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Skånsomme tøyløftere	•
<b>Sikkerhet</b>	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpnet dør i mm	1077
Vekt i kg	55
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuseffekt produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•


TWH780WP EcoSpeed&9kg  
T1 Varmepumpetørketrommel:  
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm