

TED655WP EcoSpeed&9kg  
T1 Varmepumpetørketrommel:  
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C\*\*
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter\*\*\*
- HygieneDry fjerner inntil 99,99 % av bakteriene og 99,9 % av virus.\*\*\*\*

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Ikke egnet for ull og silke.

\*\*\* Sammenlignet med tørketromler fra Miele uten EcoSpeed med samme tøymengde og energiklasse. Testet i programmet «Bomull» ved full tekstilmengde.

\*\*\*\* Testet for bakteriene *Bacillus subtilis* og *Saccharomyces cerevisiae* på tørkettrinnet HygieneDry med halv tøymengde. Metodebeskrivelsen finner du under følgende lenke: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>

EAN: 4002516867142 / Materialnummer: 12710230 /  
Gammelt materialnummer: 12ED6552NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre
Type	
Produktmerke	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent trommelreversering	•
HygieneDry	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	194
Programtid for standardprogrammet i min.	187
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,60
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TED655WP EcoSpeed&9kg  
 T1 Varmepumpetørketrommel:  
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




EAN: 4002516867142 / Materialnummer: 12710230 /  
 Gammelt materialnummer: 12ED6552NDS

<b>Tørkeprogrammer</b>	
Bomull	•
ECO	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•
Impregnering	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
<b>Tillegg tørking</b>	
Antikrøll	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Skånsomme tøyløftere	•
<b>Sikkerhet</b>	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	53
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuseffekt produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•


TED655WP EcoSpeed&9kg  
T1 Varmepumpetørketrommel:  
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm