

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Autom. dosering | QuickPowerWash | Virus hygiene



- Testet for 20 års perfekt tøypleie*
- Spar enda mer energi med A -20 %**
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®***
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter****
- Virushygiene eliminerer 99,9 %*****
- av potensielle virus fra tekstilene dine

* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: miele.com/20years

** 20 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A.

*** Patent EP 2784205

**** Dette gjelder alle Miele vaskemaskiner som gjør det mulig å implementere prosess- og maskinparametrene beskrevet i sammendraget av testrapporten WL 1110/18.

***** Vitenskapelig undersøkt av Albstadt-Sigmaringen University og tildelt gullmerket av Institute for Integrative Hygiene and Virology – InFluenc_H. Gjelder alle modeller med TwinDos® og PowerWash i programmet Bomull hygiene 60 °C og tillegget AllergoWash. Metodebeskrivelsen finner du under følgende lenke: <https://www.miele.com/wa-c>

EAN: 4002516874904 / Materialnummer: 12735800 / Gammelt materialnummer: 11SJ8835NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 1 linje
Rengjørings effekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Valg av flekker	•
Testet virushygiene	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Trommelbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A–G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	20%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	40
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	50
Sentrifugeringsklasse (A–G)	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	68

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Autom. dosering | QuickPowerWash | Virus hygiene



EAN: 4002516874904 / Materialnummer: 12735800 /

Gammelt materialnummer: 11SJ8835NDS

Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet 229

Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
EcoFeedback	•
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningsstøy	•
Dundyner	•
Hodeputer	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygiene	•
Oppfrisking (damp)	•
Finish damp	•
Maskinrengjøring	•
Nye tekstiler	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Bløtlegging	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
AllergoWash	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Autom. dosering | QuickPowerWash | Virus hygiene



EAN: 4002516874904 / Materialnummer: 12735800 /

Gammelt materialnummer: 11SJ8835NDS

PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpnet dør i mm	1077
Vekt i kg	95
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spennings i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på vanninntaksslange i m	1,60
Lengde på vannavløpsslange i m	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Vedlagt tilbehør	
3 Kapsler	•
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgjengelige språk	


Tilgjengelige språk via MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Vaskemaskin frontmater:


A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Autom. dosering | QuickPowerWash | Virus hygiene




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm