

PDR 508 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Smågigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 54 min.



- Trommelvolum 130.00 l, kapasitet 8.0 kg
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Språknøytralt panel med dreiebryter – M Select
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516870166 / Materialnummer: 12751740 /
Gammelt materialnummer: 52508362N

Modell og utførelse

Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	8,0
Trommelvolum i l	130,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja

Bruk

Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•

Effektdata

Maksimal fordampningskapasitet i l/time	6 l
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,42
Programtid i min	42
Programtid bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i min	42
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	37

Styring

Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•

PDR 508 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Smågigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 54 min.



EAN: 4002516870166 / Materialnummer: 12751740 /

Gammelt materialnummer: 52508362N

Språk kan velges til enhver tid

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,99
Totaltilkobling i kW	3,24
Sikring i A	16

Mulig spenningsvariant 2

Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16

Mål og vekt tørketrommel

Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	717
Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
Ytre mål, bruttobredde i mm	660
Ytre mål, bruttodybde i mm	820
Nettovekt i kg	49,0
Bruttovekt i kg	54
Maksimal gulvbelastning i N	920

Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	0,76

Utstyr

Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Storkapasitetsfilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang	•
Kommunikasjonssjakt	•
Tørkekurv (opsjon)	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•

Effektivitet og bærekraft

Funksjonsprinsipp	Utluftning
Resirkuleringsgrad i %	95

Tilkoblingsmuligheter

Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•

PDR 508 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Smågigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 54 min.



EAN: 4002516870166 / Materialnummer: 12751740 /
Gammelt materialnummer: 52508362N

WiFi	•
LAN-modul (opsjon)	•
WiFiConn@ct	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•