

PDR 908 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Smågigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 52 min.



- Trommelvolum 130.00 l, kapasitet 8.0 kg
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikker nettverkstilkobling via WiFi

EAN: 4002516870197 / Materialnummer: 12751750 /
Gammelt materialnummer: 52908362N

Modell og utførelse

Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	8,0
Trommelvolum i l	130,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja

Bruk

Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøyelsesparker og feriesteder	•

Effektdata

Maksimal fordampningskapasitet i l/time	6 l
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,42
Programtid i min	42
Programtid bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i min	42
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	37

Styring

Styringstype	M Touch Flex
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Språk kan velges til enhver tid	•

PDR 908 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Småigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 52 min.



EAN: 4002516870197 / Materialnummer: 12751750 /
Gammelt materialnummer: 52908362N

Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,90
Totaltilkobling i kW	3,24
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 2	
Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vekt tørketrommel	
Ytre mål, nett høyde i mm	850
Ytre mål, nett bredde i mm	596
Ytre mål, nett dybde i mm	717
Ytre mål, brutto høyde i mm	940
Ytre mål, brutto bredde i mm	660
Ytre mål, brutto dybde i mm	820
Nettovekt i kg	51,5
Bruttovekt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N	920
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	0,76
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Storkapasitetsfilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang	•
Kommunikasjonssjakt	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Funksjonsprinsipp	Utluftning
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
WiFi	•
LAN-modul (opsjon)	•

PDR 908 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Småigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 52 min.



EAN: 4002516870197 / Materialnummer: 12751750 /

Gammelt materialnummer: 52908362N

WiFiConn@ct

•

Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

IP-klassifisering IP X4

•

WEEE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•