

DAH 4980 Sienna Dekorventilatorer for vegg med spesielt lave støyverdier og elegant perlebeige glasspanel



- ECO-motor – med kun 50 dB* den mest stillegående veggventilatoren
- Tilkobling med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge

ved utluft, trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3

EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /
Gammelt materialnummer: 28H4980ENER

Konstruksjon og design	
Farge på produktet	Pearlbeige
Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKF 29 luktfilter
Design	
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk funksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
SmartControl White	•
Betjening	SmartControl White
PÅ/AV-bryter	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Boostertrinn	2
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	28,2
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
Klasse for fettfilteringsgrad	D
ECO-motor (likestrømsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Vedlikeholdskomfort	
Ventilatorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
Filtersystem	
Antall fettfiltre i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	2
Belysning	
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	260 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591	215
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591	315
Lufteffekt i nivå 3 (m³/t) i henhold til EN 61591	415

DAH 4980 Sienna Dekorventilatorer for vegg med spesielt lave støyverdier og elegant perlebeige glasspanel



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /
Gammelt materialnummer: 28H4980ENER

Lufteffekt i boostertrinn 1 (m³/t)	660
Lufteffekt boostertrinn 2 (m³/t)	875
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydeffekt i boostertrinn 2 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	36,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk i boostertrinn 2 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0

Omluft

Lufteffekt i nivå 1 (m³/t) i henhold til EN 61591	175
Lufteffekt i nivå 2 (m³/t) i henhold til EN 61591	275
Lufteffekt i nivå 3 (m³/t) i henhold til EN 61591	430
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m³/t) i henhold til EN 61591	625
Lufteffekt i boostertrinn 2 (m³/t) i henhold til EN 61591	720
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydeffekt i boostertrinn 2 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Lydtrykk i boostertrinn 2 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	62,0

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•

Tekniske data

Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern i mm	830–1210
Samlet høyde for omluftsventilatorer i omluftsdrikt i mm	420
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern min. i mm	830
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern maks. i mm	1210
Høyde ventilatorskrog i mm	420
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	420
Dybde ventilatorskrog i mm	381

DAH 4980 Sienna

Dekorventilatorer for vegg

med spesielt lave støyverdier og elegant perlebeige glasspanel



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /



Gammelt materialnummer: 28H4980ENER

Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	420
Nettovekt i kg	18,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss $\leq$ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,22
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•

DAH 4980 Sienna

Dekorventilatorer for vegg

med spesielt lave støyverdier og elegant perlebeige glasspanel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings