

## PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



- Kapasitet/last f.eks. 44 roterende instrumenter el. 44 spyttsgugere
- Kapasitet/last f.eks. 8 DIN-instrumentrister eller 48 GYN-spekula
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Effektiv varmluftstørking – DryPlus
- Nettverkstilkobling som standard via WiFi

EAN: 4002516884538 / Materialnummer: 12800170 /  
Gammelt materialnummer: 62869207NBI

| Modell og utførelse                            |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modell                                         | Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt |
| Intervall                                      | ExpertLine                                  |
| Panelfarge                                     | Sort                                        |
| Kabinett                                       | Hvit                                        |
| Deksel                                         | Rustfritt stål                              |
| Kan bygges inn                                 | •                                           |
| Antall vaskenivåer                             | 2                                           |
| AutoClose – automatisk dørlås                  | •                                           |
| Varselsignal, akustisk signal ved programslutt | •                                           |
| Servicevennlig konstruksjon                    | •                                           |
| Bruk                                           |                                             |
| Egnet for sykehus                              | •                                           |
| Egnet for tannlegekontorer                     | •                                           |
| Egnet for legekontorer                         | •                                           |
| Egnet for ambulerende OP-praksiser             | •                                           |
| Egnet for veterinærpraksiser                   | •                                           |
| Egnet for fotterapiklinikker                   | •                                           |
| Kapasitet                                      |                                             |
| DIN-instrumentrister pr. last [antall]         | 8                                           |
| GYN-spekula pr. last [antall]                  | 48                                          |
| MIS-sett pr. last [antall]                     | 1-2                                         |
| Oftalmologi-sett pr. last [antall]             | 8                                           |
| AN-sett pr. last [antall]                      | 2-3                                         |
| OP-sko pr. last [antall]                       | 28                                          |
| Kirurgiske spyttsgugere per syklus [antall]    | 44                                          |
| Hule instrumenter pr. last [antall]            | 44                                          |
| Roterende instrumenter pr. last [antall]       | 44                                          |
| Effektdata                                     |                                             |
| Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min              | 500                                         |
| Nyttevolum vaskekammer i l                     | 145,00                                      |
| Testede driftstimer                            | 15000                                       |
| Maksimal sluttstøvtemperatur i °C              | 93                                          |
| Styring                                        |                                             |
| Styringstype                                   | M Touch Flex                                |
| Godkjenning av syklus direkte via displayet    | •                                           |
| Maks. startforvalgstid i t                     | 24                                          |
| Programmeringsmulighet                         | Programmerbar                               |
| Programmer [antall]                            | 24                                          |
| Ledige programplasser [antall]                 | 5                                           |
| AO-verdi-styring                               | •                                           |
| Resttidsanvisning                              | •                                           |
| Visning av programforløp                       | •                                           |
| Displayspråk som kan stilles inn               | •                                           |
| Standard elektrotilkobling                     |                                             |
| Elektrotilkobling                              | 3 AC 230V 50HZ                              |
| Varmeeffekt elektrisk i kW                     | 6,70                                        |

## PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516884538 / Materialnummer: 12800170 /  
Gammelt materialnummer: 62869207NBI

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Totaltilkobling i kW                                | 7,50                |
| Sikring i A                                         | 20                  |
| Lengde på nettkabelen i m                           | 1,90                |
| <b>Mulig spenningsvariant 1</b>                     |                     |
| Elektrotilkobling                                   | 2 AC 230V 50HZ      |
| Varmeeffekt elektrisk i kW                          | 2,50                |
| Totaltilkobling i kW                                | 3,30                |
| Sikring i A                                         | 16                  |
| <b>Vanntilkobling/-avløp</b>                        |                     |
| Kaldtvann [antall]                                  | 1                   |
| Varmtvann [antall]                                  | 1                   |
| Nødvendig flytetrykk i kPa                          | 200-1000            |
| AD-vann [antall]                                    | 1                   |
| Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm            | 100                 |
| Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l | 10,70               |
| VEP-pumpe for AD-vann (opsjon)                      | •                   |
| Avløpspumpe [DN]                                    | 22                  |
| Integrert kalkfilter                                | •                   |
| Vannsikringssystem                                  | Waterproofsystem    |
| <b>Mål og vekt</b>                                  |                     |
| Ytre mål, nett høyde i mm                           | 835                 |
| Ytre mål, nett bredde i mm                          | 598                 |
| Ytre mål, nettdybde i mm                            | 598                 |
| Vaskekammer, nyttbar høyde i mm                     | 520                 |
| Vaskekammer, nyttbar bredde i mm                    | 530                 |
| Nettvekt i kg                                       | 81                  |
| <b>Tørkeaggregat</b>                                |                     |
| Integrert tørkeaggregat                             | •                   |
| Vifte i kW                                          | 0,30                |
| Varmeapparat i kW                                   | 2,20                |
| Luftkapasitet i m³/t                                | 60                  |
| Tidsjustering i trinn på 1 minutt                   | 0-120               |
| HEPA-filter-klasse                                  | H13                 |
| Filtreringsevne Hepa-filter (DIN EN 1822) i %       | 99,95               |
| HEPA-filterets levetid i timer                      | 200                 |
| <b>Mål og vekt</b>                                  |                     |
| Ytre mål, brutto høyde i mm                         | 920                 |
| Ytre mål, brutt bredde i mm                         | 670                 |
| Utvendig mål, brutt dybde i mm                      | 740                 |
| Vaskekammer, dybde overkurv i mm                    | 474                 |
| Vaskekammer, dybde underkurv i mm                   | 520                 |
| Bruttvekt i kg                                      | 90                  |
| Maksimal gulvbelastning i N/m²                      | 1220                |
| <b>Utslippsverdier</b>                              |                     |
| Lydtryknivå på arbeidsplassen                       | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeavgivelse til rommet i MJ/h                    | 3,96                |
| <b>Programmer</b>                                   |                     |
| Vario TD Intensiv                                   | •                   |

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat  
med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.

EAN: 4002516884538 / Materialnummer: 12800170 /

Gammelt materialnummer: 62869207NBI

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Vario TD Dental                                            | • |
| Vario Dental +                                             | • |
| Vario TD instr 4 rist                                      | • |
| Vario TD instr 6 rist                                      | • |
| Vario TD instr 8 rist                                      | • |
| Vario TD Container                                         | • |
| Vario TD AN                                                | • |
| Vario TD MIS                                               | • |
| Vario TD GYN                                               | • |
| Vario TD ØNH                                               | • |
| Vario TD ØNH +                                             | • |
| Vario TD ØNH optikk                                        | • |
| Oftalmologi                                                | • |
| Ophtha-Tray A207                                           | • |
| Tåteflasker                                                | • |
| OP-sko                                                     | • |
| Sirkulasjonsgods                                           | • |
| Universal                                                  | • |
| Avskylling kaldtvann                                       | • |
| <b>Utstyr</b>                                              |   |
| 1 dørdispenser for avspenningsmiddel                       | • |
| 1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel            | • |
| Sugelanse for 10–20 l-beholder (opsjon)                    | • |
| Komfort-sugelanse DC5                                      | • |
| Kontroll av doseringsvolum                                 | • |
| Dampkondensator                                            | • |
| Spyletrykkovervåkning                                      | • |
| Spylearmovervåkning                                        | • |
| Selvhjelpssekvenser                                        | • |
| Kammerbelysning                                            | • |
| Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)              | • |
| Filtersystem med flere komponenter                         | • |
| Varmepumpe med variabel hastighet                          | • |
| Vogner o.l. m/direktetilkobling                            | • |
| DryPlus                                                    | • |
| Saltbeholder i døren                                       | • |
| Optisk grensesnitt for service                             | • |
| Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi | • |
| Varmeelement utenfor vaskekammeret                         | • |
| Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)  | • |
| Omfattende komponenter (opsjon)                            | • |
| <b>Tilkoblingsmuligheter</b>                               |   |
| WiFi                                                       | • |
| Nettverksgrensesnitt (opsjon)                              | • |
| Ekstern doseringsmodul                                     | • |
| <b>Normer, sertifisering, merking</b>                      |   |
| VDE-merke (elektrisk sikkerhet)                            | • |
| IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21            | • |

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat  
med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516884538 / Materialnummer: 12800170 /

Gammelt materialnummer: 62869207NBI

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•

EU medisinsk utstyr klasse IIb

•