

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



- Kapasitet/last f.eks. 44 roterende instrumenter el. 44 spyttsgere
- Kapasitet/last f.eks. 8 DIN-instrumentrister eller 48 GYN-spekula
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Effektiv varmluftstørking – DryPlus
- Nettverkstilkobling som standard via WiFi

EAN: 4002516884873 / Materialnummer: 12800200 /
Gammelt materialnummer: 62869206NWE

Modell og utførelse	
Modell	Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt
Serie	ExpertLine
Panelfarge	Sort
Kabinett	Rustfritt stål
Kan bygges inn	•
Deksel	Rustfritt stål
Antall vaskenivåer	2
AutoClose – automatisk dørlås	•
Varselsignal, akustisk signal ved programslutt	•
Servicevennlig konstruksjon	•
Bruk	
Egnet for sykehus	•
Egnet for tannlegekontorer	•
Egnet for legekontorer	•
Egnet for ambulerende OP-praksiser	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister pr. last [antall]	8
GYN-spekula pr. last [antall]	48
MIS-sett pr. last [antall]	1-2
Oftalmologi-sett pr. last [antall]	8
AN-sett pr. last [antall]	2-3
OP-sko pr. last [antall]	28
Sug pr. last [antall]	44
Hule instrumenter pr. last [antall]	44
Roterende instrumenter pr. last [antall]	44
Effektdata	
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	500
Nyttevolum vaskekammer i l	145,00
Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min	40
Testede driftstimer	15000
Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min	19
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opsjon)	•
Miele Move MedDent+ (opsjon)	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Godkjenning av syklus direkte via displayet	•
Maks. startforvalgstid i t	24
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programmer [antall]	24
Ledige programplasser [antall]	5
AO-verdi-styring	•
Sikring mot programavbrudd	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516884873 / Materialnummer: 12800200 /

Gammelt materialnummer: 62869206NWE

Displayspråk som kan stilles inn

•

Standard elektrotilkobling

Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	8,50
Totaltilkobling i kW	9,30
Sikring i A	16
Lengde på nettkabelen i m	1,90

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	3,30
Sikring i A	16

Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i kPa	200-1000
AD-vann [antall]	1
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe for AD-vann (opsjon)	•
Avløpspumpe [DN]	22
Integrert kalkfilter	•
Vannsikringssystem	Waterproofsystem

Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm	835
Ytre mål, nettobredde i mm	598
Ytre mål, nettodybde i mm	598
Vaskekammer, nyttbar høyde i mm	520
Vaskekammer, nyttbar bredde i mm	530
Nettovekt i kg	74

Tørkeaggregat

Integrert tørkeaggregat	•
Vifte i kW	0,30
Varmeapparat i kW	2,20
Luftkapasitet i m ³ /t	60
Tidsjustering i trinn på 1 minutt	0-120
HEPA-filter-klasse	H13
Filtreringsevne Hepa-filter (DIN EN 1822) i %	99,95
Levetid HEPA-filter i t	300

Mål og vekt

Ytre mål, bruttohøyde i mm	920
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Utvendig mål, bruttdybde i mm	740
Vaskekammer, dybde overkurv i mm	474
Vaskekammer, dybde underkurv i mm	520
Bruttovekt i kg	81
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat

med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.

EAN: 4002516884873 / Materialnummer: 12800200 /

Gammelt materialnummer: 62869206NWE

Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	5,40
Programmer	
Vario TD Intensiv	•
Vario Dental +	•
Vario TD instr 4 rist	•
Vario TD instr 6 rist	•
Vario TD instr 8 rist	•
Vario TD Container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH +	•
Vario TD ØNH optikk	•
Oftalmologi	•
Ophtha-Tray A207	•
Tåteflasker	•
OP-sko	•
Sirkulasjonsgods	•
Universal	•
Avskylling kaldtvann	•
Utstyr	
Kontroll av doseringsvolum	•
Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)	•
Grensesnitt for service	•
Omfattende komponenter (opsjon)	•
Utstyr	
1 doseringsbeholder/dør for avspenningsmiddel	•
1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel	•
Sugelanse for 10–20 l-beholder (opsjon)	•
Komfort-sugelanse DC5	•
Dampkondensator	•
Spyletrykkovervåkning	•
Spylearmovervåkning	•
Selvhjelpssekvenser	•
Kammerbelysning	•
Filtersystem med flere komponenter	•
Varmepumpe med variabel hastighet	•
Vogner o.l. m/direktetilkobling	•
DryPlus	•
Saltbeholder i døren	•
Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi	•
Varmeelement utenfor vaskekammeret	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)	•
Normer, sertifisering, merking	
VDE-merke (elektrisk sikkerhet)	•

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516884873 / Materialnummer: 12800200 /
Gammelt materialnummer: 62869206NWE

IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
EU medisinsk utstyr klasse IIb	•
Tilkoblingsmuligheter	
WiFi	•
Nettverksgrensesnitt (opsjon)	•
Ekstern doseringsmodul	•
Normer, sertifisering, merking	
EN 61010-1	•