

PLW 8693 [DC10 CM]

Laboratoriemaskiner

med AD-vanntilk., dos. av flytende vaskemidler, DryPlus, overvåk. av ledningsevne.



- Kapasitet/last f.eks. 128 laboratorieflasker
- Fleksibel og enkel – Modul. vogner, kurver, innsatser o.l. & EasyLoad-system
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Effektiv varmluftstørking – DryPlus
- Nettverkstilkobling som standard via WiFi
- Effektiv bruk av ressurser – varmpumpe med variabel hastighet

EAN: 4002516885023 / Materialnummer: 12800350 /

Gammelt materialnummer: 62869312NWE

Modell og utførelse

Modell	Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt
Serie	ExpertLine
Panelfarge	Sort
Kabinett	Rustfritt stål
Kan bygges inn	•
Deksel	Rustfritt stål
Antall vaskenivåer	2
AutoClose – automatisk dørlås	•
Varselsignal, akustisk signal ved programslutt	•
Servicevennlig konstruksjon	•

Bruk

Egnet for laboratorier	•
------------------------	---

Kapasitet

Tranghalsede glass pr. last [antall]	64
Reagensglass pr. last [antall]	196
Hetteglass (vials) per last [antall]	196
Laboratorieflasker pr. last [antall]	128
Pipetter pr. last [antall]	98

Effektdata

Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	500
Nyttevolum vaskekammer i l	145,00
Korteste programtid i min	20
Testede driftstimer	15000
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (opsjon)	•
-----------------------------	---

Styring

Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalgstid i t	24
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programmer [antall]	20
Ledige programplasser [antall]	10
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•

Standard elektrotilkobling

Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	8,50
Totaltilkobling i kW	9,30
Sikring i A	16
Lengde på nettkabelen i m	1,90

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	3,30
Sikring i A	16

PLW 8693 [DC10 CM]

Laboratoriemaskiner

med AD-vanntilk., dos. av flytende vaskemidler, DryPlus, overvåk. av ledningsevne.



EAN: 4002516885023 / Materialnummer: 12800350 /

Gammelt materialnummer: 62869312NWE

Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i kPa	200-1000
AD-vann [antall]	1
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe for AD-vann (opsjon)	•
Avløpspumpe [DN]	22
Integrert kalkfilter	•
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Tørkeaggregat	
Integrert tørkeaggregat	•
Vifte i kW	0,30
Varmeapparat i kW	2,20
Luftkapasitet i m³/t	60
Tidsjustering i trinn på 1 minutt	0-120
HEPA-filter-klasse	H13
Filtreringsevne Hepa-filter (DIN EN 1822) i %	99,95
HEPA-filterets levetid i timer	200
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	835
Ytre mål, nettobredde i mm	598
Ytre mål, nettodybde i mm	598
Ytre mål, bruttohøyde i mm	920
Ytre mål, bruttobredde i mm	670
Utvendig mål, bruttodybde i mm	740
Vaskekammer, nyttbar høyde i mm	520
Vaskekammer, nyttbar bredde i mm	530
Vaskekammer, dybde overkurv i mm	523
Nettovekt i kg	81
Vaskekammer, dybde underkurv i mm	520
Bruttovekt i kg	90
Maksimal gulvbelastning i N/m²	1220
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	≤70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	4,32
Programmer	
Standard	•
Intensiv	•
Ekstra kort	•
Universal	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Injektor Plus	•
Pipetter	•
Kunststoff	•

PLW 8693 [DC10 CM]

Laboratoriemaskiner

med AD-vanntilk., dos. av flytende vaskemidler, DryPlus, overvåk. av ledningsevne.



EAN: 4002516885023 / Materialnummer: 12800350 /

Gammelt materialnummer: 62869312NWE

Olje	•
Hygiene 93/10	•
Pasteurisering	•
Avskylling kaldtvann	•
Avskylling AD-vann	•
Utstyr	
1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel	•
Sugelanse for 10–20 l-beholder (opsjon)	•
Komfort-sugelanse DC10	•
Dampkondensator	•
Spyletrykkovervåking	•
Overvåking av ledningsevne	•
Selvhjelpssekvenser	•
Kammerbelysning	•
Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)	•
Filtersystem med flere komponenter	•
Varmepumpe med variabel hastighet	•
Vogner o.l. m/direktetilkobling	•
DryPlus	•
Saltbeholder i døren	•
Optisk grensesnitt for service	•
Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi	•
Varmeelement utenfor vaskekammeret	•
EasyLoad	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)	•
Omfattende komponenter (opsjon)	•
Tilkoblingsmuligheter	
WiFi	•
Nettverksgrensesnitt (opsjon)	•
Ekstern doseringsmodul	•
Normer, sertifisering, merking	
VDE-merke (elektrisk sikkerhet)	•
IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
Maskindirektivet 2006/42/EF	•