

DAE 1530

Integrert ventilator

med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 532 mm 532 mm bredde
- Effektiv – 415 m³/h på det høyeste trinnet
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover

EAN: 4002516912057 / Materialnummer: 12821040 /
Gammelt materialnummer: 28E1530SNER

Konstruksjon og design	
Farge på produktet	rustfritt stål
Konstruksjon	
Integrert ventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUU 150,DUU 151
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 32-P
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Betjening	EasySwitch
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Boostertrinn	1
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	72,2
Energiklasse (A+++ til D)	B
Klasse for fettfilteringsgrad	B
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	B
Belysningsklasse	A
Vedlikeholdskomfort	
Ventilatorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
Filtersystem	
Antall fettfiltere i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	1
Belysning	
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	360 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Vifte	
Antall vifter	1
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	215
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	315
Lufteffekt i nivå 3 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	415
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	675
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	48,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	65,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	51,0

DAE 1530
Integrert ventilator
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening




EAN: 4002516912057 / Materialnummer: 12821040 /
Gammelt materialnummer: 28E1530SNER

Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	200
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	295
Lufteffekt intensivtrinn (m ³ /h) iht. EN 61591	630
Lufteffekt i nivå 3 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	395
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	59,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	45,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	32,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	532
Høyde ventilatorskrog i mm	50
Dybde ventilatorskrog i mm	372
Nettvekt i kg	9,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling bak	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftsstuss i mm	150
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•

DAE 1530

Integrert ventilator

med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



DAE1530, DAE1535 Installation drawing