

H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet – Hurtigmikro og Popcorn-tast

EAN: 4002516935810 / Materialnummer: 12821670 /

Gammelt materialnummer: 22744006NER

Konstruksjon og design	
Farge	Pearlbeige
Konstruksjon og design	
Stekeovn med mikrobølge for innbygging	•
VitroLine	•
Fordeler	
Quick & Gentle	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Mikrobølge	•
Mikrobølge med varmluft pluss	•
Mikrobølge med grill	•
Mikrobølge med omluftsgrill	•
Mikrobølge med stekeautomatikk	•
Stekeautomatikk	•
Omluftsgrill	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 i 1	Stekeovn, Mikrobølgeovn, Stekeovn + mikrobølgeovn
MultiLingua	•
Popcorn-funksjon	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Hurtigmikro	•
Egne programmer	•

H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



EAN: 4002516935810 / Materialnummer: 12821670 /

Gammelt materialnummer: 22744006NER

Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	43
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Ovnstrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effekttrinn for mikrobølge i W	
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	456
Produktdybde i mm	562
Vekt i kg	36,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,70
Spennning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2,00
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Bake- og stekerist med PerfectClean	1

H 7440 BM
Kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.




EAN: 4002516935810 / Materialnummer: 12821670 /
Gammelt materialnummer: 22744006NER

Glassbrett	1
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge


i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



Installation Kombi BM XL, installation drawings