

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



- Kapasitet/last f.eks. 44 roterende instrumenter el. 44 spyttsgugere
- Kapasitet/last f.eks. 8 DIN-instrumentrister eller 48 GYN-spekula
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Effektiv varmluftstørking – DryPlus
- Nettverkstilkobling som standard via WiFi

EAN: 4002516897057 / Materialnummer: 12831410 /
Gammelt materialnummer: 62869210NBI

Modell og utførelse

Modell	Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt
Intervall	ExpertLine
Panelfarge	Sort
Kabinett	Rustfritt stål
Deksel	Rustfritt stål
Kan bygges inn	•
Antall vaskenivåer	2
AutoClose – automatisk dørlås	•
Varselsignal, akustisk signal ved programslutt	•
Servicevennlig konstruksjon	•

Bruk

Egnet for sykehus	•
Egnet for tannlegekontorer	•
Egnet for legekantorer	•
Egnet for ambulerende OP-praksiser	•
Egnet for veterinærpraksiser	•
Egnet for fotterapiklinikker	•

Kapasitet

DIN-instrumentrister pr. last [antall]	8
GYN-spekula pr. last [antall]	48
MIS-sett pr. last [antall]	1-2
Oftalmologi-sett pr. last [antall]	8
AN-sett pr. last [antall]	2-3
OP-sko pr. last [antall]	28
Kirurgiske spyttsgugere per syklus [antall]	44
Hule instrumenter pr. last [antall]	44
Roterende instrumenter pr. last [antall]	44

Effektdata

Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	500
Nyttevolum vaskekammer i l	145,00
Testede driftstimer	15000
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	93

Styring

Styringstype	M Touch Flex
Godkjenning av syklus direkte via displayet	•
Maks. startforvalgstid i t	24
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programmer [antall]	24
Ledige programplasser [antall]	5
AO-verdi-styring	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•

Standard elektrotilkobling

Elektrotilkobling	3 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	6,70

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516897057 / Materialnummer: 12831410 /
Gammelt materialnummer: 62869210NBI

Totaltilkobling i kW	7,50
Sikring i A	20
Lengde på nettkabelen i m	1,90
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	2 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	3,30
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i kPa	200-1000
AD-vann [antall]	1
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe for AD-vann (opsjon)	•
Avløpspumpe [DN]	22
Integrert kalkfilter	•
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	835
Ytre mål, nettobredde i mm	598
Ytre mål, nettodybde i mm	598
Vaskekammer, nyttbar høyde i mm	520
Vaskekammer, nyttbar bredde i mm	530
Nettvekt i kg	81
Tørkeaggregat	
Integrert tørkeaggregat	•
Vifte i kW	0,30
Varmeapparat i kW	2,20
Luftkapasitet i m ³ /t	60
Tidsjustering i trinn på 1 minutt	0-120
HEPA-filter-klasse	H13
Filtreringsevne Hepa-filter (DIN EN 1822) i %	99,95
HEPA-filterets levetid i timer	200
Mål og vekt	
Ytre mål, bruttohøyde i mm	920
Ytre mål, bruttobredde i mm	670
Utvendig mål, bruttodybde i mm	740
Vaskekammer, dybde overkurv i mm	523
Vaskekammer, dybde underkurv i mm	520
Bruttovekt i kg	90
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	3,96
Programmer	
Vario TD Intensiv	•

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat
med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.

EAN: 4002516897057 / Materialnummer: 12831410 /
Gammelt materialnummer: 62869210NBI

Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD instr 4 rist	•
Vario TD instr 6 rist	•
Vario TD instr 8 rist	•
Vario TD Container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH +	•
Vario TD ØNH optikk	•
Oftalmologi	•
Ophtha-Tray A207	•
Tåteflasker	•
OP-sko	•
Sirkulasjonsgods	•
Universal	•
Avskylling kaldtvann	•
Utstyr	
1 dørdispenser for avspenningsmiddel	•
1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel	•
Sugelanse for 10–20 l-beholder (opsjon)	•
Komfort-sugelanse DC5	•
Kontroll av doseringsvolum	•
Dampkondensator	•
Spyletrykkovervåkning	•
Spylearmovervåkning	•
Selvhjelpssekvenser	•
Kammerbelysning	•
Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)	•
Filtersystem med flere komponenter	•
Varmepumpe med variabel hastighet	•
Vogner o.l. m/direktetilkobling	•
DryPlus	•
Saltbeholder i døren	•
Optisk grensesnitt for service	•
Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi	•
Varmeelement utenfor vaskekammeret	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)	•
Omfattende komponenter (opsjon)	•
Tilkoblingsmuligheter	
WiFi	•
Nettverksgrensesnitt (opsjon)	•
Ekstern doseringsmodul	•
Normer, sertifisering, merking	
VDE-merke (elektrisk sikkerhet)	•
EN 61010-1	•

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og desinfeksjonsautomat
med dosering av flytende vaskemidler og varmluftstørking DryPlus.



EAN: 4002516897057 / Materialnummer: 12831410 /

Gammelt materialnummer: 62869210NBI

EN 61010-2-040

RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU medisinsk utstyr klasse IIb

•

•

•