

## G 5811 SCU Active Plus

Oppvaskmaskin for plassering under benk

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Spar opptil 50 % strøm med Miele varmtvannstilkobling
- Fleksibel kurvinnredning, tilpasset hverdagen – Comfort-kurver

EAN: 4002516908708 / Materialnummer: 12852610 /

Gammelt materialnummer: 21581136NER

| Type                                                             |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Oppvaskmaskiner for plassering under benk                        | •                             |
| 60 cm brede oppvaskmaskiner                                      | •                             |
| Design                                                           |                               |
| Panelfarge                                                       | BrilliantHvit                 |
| Panelutførelse                                                   | Rett panel                    |
| Betjeningstype                                                   | Programvalgtaster             |
| Display                                                          | 3-punkts<br>7-segmentsvisning |
| Displayfarge                                                     | hvit                          |
| Komfort                                                          |                               |
| Resttidsanvisning                                                | •                             |
| Startforvalg opptil 24 t                                         | •                             |
| Funksjonskontroll                                                | Display                       |
| Effektivitet og bærekraft                                        |                               |
| Energiklasse (A-G)                                               | A                             |
| Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra                       | 6,0                           |
| Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)       | 8,2                           |
| Strømforbruk i ECO-program i kWh                                 | 0,54                          |
| Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh | 54                            |
| Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh | 0,30                          |
| Varigheten til ECO-programmet i minutter                         | 258                           |
| Støyklasse                                                       | B                             |
| EcoPower-teknologi                                               | •                             |
| Testet hygiene                                                   | •                             |
| Varmtvannstilkobling                                             | •                             |
| Halv maskin                                                      | •                             |
| Resultatkvalitet                                                 |                               |
| Oppvaskmaskin med friskvannssystem                               | •                             |
| AutoOpen-tørking                                                 | •                             |
| BrilliantGlassCare                                               | •                             |
| Oppvaskprogrammer                                                |                               |
| QuickPowerWash                                                   | •                             |
| ECO                                                              | •                             |
| Automatic                                                        | •                             |
| Gryter & panner 75 °C                                            | •                             |
| Fin                                                              | •                             |
| Oppvaskalternativer                                              |                               |
| Express                                                          | •                             |
| Ekstra rent                                                      | •                             |
| Ekstra tørt                                                      | •                             |
| Kurvinnredning                                                   |                               |
| Plassering av bestikk                                            | 3D-MultiFlex-skuff            |
| FlexCare-kopphylle                                               | 1                             |
| Kurvinnredning                                                   | Comfort                       |
| Antall kuverter                                                  | 14                            |

## G 5811 SCU Active Plus

Oppvaskmaskin for plassering under benk

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



EAN: 4002516908708 / Materialnummer: 12852610 /

Gammelt materialnummer: 21581136NER

### Sikkerhet

Waterproof-system

•

Barnesikring

•

### Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

600

Nisjebredde maksimal i mm

600

Nisjehøyde minimal i mm

805

Nisjehøyde maksimal i mm

870

Nisjedybde i mm

570

Produktbredde i mm

598

Produktthøyde i mm

805

Produkttybde i mm

570

Produkttybde med åpnet dør i cm

116,5

Nettovekt i kg

44,0

Total tilkoblingsverdi i kW

2,00

Spennings i V

230

Sikring i A

10

Faseantall

1

Standard for elektrisk frekvens

50

Lengde vanninntaksslange i cm

1,50

Lengde vannavløpsslange i cm

1,50

Lengde på elektrisk ledning i m

1,70

### Vedlagt tilbehør

Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris

•

## G 5811 SCU Active Plus

Oppvaskmaskin for plassering under benk

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)