

G 5832 SCU Active Plus S

Oppvaskmaskin for plassering under benk

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Fleksibel kurvinnredning, tilpasset hverdagen – Comfort-kurver
- Skuff eller kurv? Begge deler! – Du bestemmer, takket være ekstra bestikkurv

EAN: 4002516908753 / Materialnummer: 12852670 /

Gammelt materialnummer: 21583237NER

Type	
Oppvaskmaskiner for plassering under benk	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	rustfritt stål CleanSteel
Panelutførelse	Rett panel
Betjeningsstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	hvit
Komfort	
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	Display
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,2
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,30
Varigheten til ECO-programmet i minutter	258
Støyklasse	B
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
AutoOpen-tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
Oppvaskalternativer	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
ekstra bestikkurv	•
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	Comfort

G 5832 SCU Active Plus S

Oppvaskmaskin for plassering under benk

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



EAN: 4002516908753 / Materialnummer: 12852670 /

Gammelt materialnummer: 21583237NER

Antall kuverter

14

Sikkerhet

Waterproof-system

•

Barnesikring

•

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

600

Nisjebredde maksimal i mm

600

Nisjehøyde minimal i mm

805

Nisjehøyde maksimal i mm

870

Nisjedybde i mm

570

Produktbredde i mm

598

Produktthøyde i mm

805

Produkttybde i mm

570

Produkttybde med åpnet dør i cm

116,5

Nettvekt i kg

45,0

Total tilkoblingsverdi i kW

2,00

Spennings i V

230

Sikring i A

10

Faseantall

1

Standard for elektrisk frekvens

50

Lengde vanninntaksslange i cm

1,50

Lengde vannavløpsslange i cm

1,50

Lengde på elektrisk ledning i m

1,70


Vedlagt tilbehør

Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris

•

G 5832 SCU Active Plus S

Oppvaskmaskin for plassering under benk
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)