

## G 7040 SCU AutoDos

Frittstående oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørking
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose

EAN: 4002516908975 / Materialnummer: 12852870 /

Gammelt materialnummer: 21704037NER

### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

### Type

Oppvaskmaskiner for plassering under benk

•

60 cm brede oppvaskmaskiner

•

### Design

Panelfarge

rustfritt stål CleanSteel

Panelutførelse

Rett panel

Betjeningstype

Programvalg-taster

Display

Display med 1 linje og klartekst

Displayfarge

hvit

MultiLingua

•

### Komfort

Tilkobling med Miele@home

•

Automatisk dosering med PowerDisk

•

Resttidsanvisning

•

Startforvalg opptil 24 t

•

Funksjonskontroll

Display

Valg av displayspråk

•

### Effektivitet og bærekraft

Energiklasse (A-G)

A

Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra

6,0

Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)

8,4

Strømforbruk i ECO-program i kWh

0,54

Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh

54

Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh

0,29

Varigheten til ECO-programmet i minutter

230

Støyklasse

B

Støyutslipp i dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower-teknologi

•

Testet hygiene

•

Varmtvannstilkobling

•

Halv maskin

•

### Resultatkvalitet

Oppvaskmaskin med friskvannssystem

•

AutoOpen-tørking

•

SensorDry

•

Aktiv kondensstørking

•

BrilliantGlassCare

•

### Oppvaskprogrammer

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

## G 7040 SCU AutoDos

Frittstående oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516908975 / Materialnummer: 12852870 /

Gammelt materialnummer: 21704037NER

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| ComfortWash 45 °C               | •                  |
| Gryter & panner 75 °C           | •                  |
| PowerWash                       | •                  |
| ComfortWash+ 55 °C              | •                  |
| Fin                             | •                  |
| Ekstra stille 39 dB(A)          | •                  |
| Maskinrens                      | •                  |
| Utskylling av salt              | •                  |
| <b>Oppvaskalternativer</b>      |                    |
| AutoDos                         | •                  |
| BottleClean                     | •                  |
| Quick                           | •                  |
| IntenseZone                     | •                  |
| Ekstra rent                     | •                  |
| Ekstra tørt                     | •                  |
| <b>Kurvinnredning</b>           |                    |
| Plassering av bestikk           | 3D-MultiFlex-skuff |
| FlexCare-glassholder            | 2                  |
| FlexCare-kopphylle              | 1                  |
| Kurvinnredning                  | ExtraComfort       |
| Antall kuverter                 | 14                 |
| MultiClip                       | •                  |
| FlexCare Glass & Bottle         | •                  |
| XL Assist                       | •                  |
| <b>Sikkerhet</b>                |                    |
| Waterproof-system               | •                  |
| Sil-kontrollampe                | •                  |
| Barnesikring                    | •                  |
| <b>Tekniske data</b>            |                    |
| Nisjebredde minimal i mm        | 600                |
| Nisjebredde maksimal i mm       | 600                |
| Nisjehøyde minimal i mm         | 805                |
| Nisjehøyde maksimal i mm        | 870                |
| Nisjedybde i mm                 | 570                |
| Produktbredde i mm              | 598                |
| Produkthøyde i mm               | 805                |
| Produktdybde i mm               | 570                |
| Produktdybde med åpnet dør i cm | 116,5              |
| Nettvekt i kg                   | 48,5               |
| Total tilkoblingsverdi i kW     | 2,00               |
| Spennning i V                   | 230                |
| Sikring i A                     | 10                 |
| Faseantall                      | 1                  |
| Standard for elektrisk frekvens | 50                 |
| Lengde vannintaksslange i cm    | 1,50               |
| Lengde vannavløpsslange i cm    | 1,50               |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,70               |

G 7040 SCU AutoDos

Frittstående oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516908975 / Materialnummer: 12852870 /


Gammelt materialnummer: 21704037NER

| Vedlagt tilbehør              |   |
|-------------------------------|---|
| 1 x PowerDisk                 | • |
| Verdikupong for 6 x PowerDisk | • |

## G 7040 SCU AutoDos

Frittstående oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)