

PWM 927 [RH DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med redusert varmeeffekt

- fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.



- Volum på skånetrommelen 240 l, maksimal tekstilmengde 27.0 kg
- 19 % lavere vannforbruk og 40 % lavere energiforbruk*
- Kort tørketid takket være Boost-sentrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /

Gammelt materialnummer: 51927003EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	27,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	27,0
Trommelvolum i l	240
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0 av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,70
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,20
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,70
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,05
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	181,8
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	301,7
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	5,38
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	6,07
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	67
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	180,9

PWM 927 [RH DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med redusert varmeeffekt
- fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /
Gammelt materialnummer: 51927003EU

Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	301,8
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,35
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,34
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	47
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	175,4
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	3,16
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	45
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	163,3
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,57
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	34
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	70
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	52
Restfuktighet ved kald skylling i %	46
Restfuktighet ved varm skylling i %	40
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	12
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	541
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Kundespesifikk forhåndskonfigurasjon mulig	•
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutтерier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningssentre	•

PWM 927 [RH DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med redusert varmeeffekt
- fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.

EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /
Gammelt materialnummer: 51927003EU

Dosering	
Vaskemiddelbeholder	4 kamre
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	12,00
Totaltilkobling i kW	13,60
Sikring i A	25
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	12,00
Totaltilkobling i kW	13,60
Sikring i A	25
Vanntilkobling/-avløp	
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskrining
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1646
Ytre mål, nettobredde i mm	1090
Ytre mål, nettodybde i mm	1226
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1793
Ytre mål, bruttbredde i mm	1365
Ytre mål, bruttdybde i mm	1425
Nettovekt i kg	643,0
Bruttovekt i kg	700
Maksimal gulvbelastning i N	8993
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	4,70
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel (opsjon)	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•

PWM 927 [RH DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med redusert varmeeffekt
- fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /
Gammelt materialnummer: 51927003EU

Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	19
Hjelmer [antall]	6
Verneklær [antall]	4
Vernejakker [antall]	6
Kjemikaliedresser [antall]	3
Syntetdyner [antall]	3
Syntetputer [antall]	6
Dundyner [antall]	3
Dunputer [antall]	6
Kluter, 22 g [antall]	620
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	142
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	123
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	225
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	159
Hestedekken, sommer [antall]	4
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•