

PWM 935 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

- fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



- Volum på skånetrommelen 320 l, maksimal tekstilmengde 35.0 kg
- 19 % lavere vannforbruk og 40 % lavere energiforbruk*
- Kort tørketid takket være Boost-sentrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516927815 / Materialnummer: 12886800 /

Gammelt materialnummer: 51935001EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	35,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	35,0
Trommelvolum i l	320
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0 av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,50
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,22
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	7,50
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	262,5
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	422,3
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	7,60
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	7,95
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	61
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	261,6

PWM 935 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

- fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



EAN: 4002516927815 / Materialnummer: 12886800 /

Gammelt materialnummer: 51935001EU

Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	427,3
---	-------

Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	2,16
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,59
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	242,0
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	5,30
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	41
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	243,6
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,76
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	37
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	59
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	49
Restfuktighet ved kald skylling i %	51
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	14
Sentrifugehastighet i o/min	1060
g-kraft	502
Testede driftstimer	30000

Styring

Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Kundespesifikk forhåndskonfigurasjon mulig	•
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•

Grunn-/målgruppeprogrammer

Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutierier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningssentre	•

PWM 935 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

- fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.

EAN: 4002516927815 / Materialnummer: 12886800 /

Gammelt materialnummer: 51935001EU

Dosering	
Vaskemiddelbeholder	4 kamre
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	30,00
Totaltilkobling i kW	31,60
Sikring i A	63
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	30,00
Totaltilkobling i kW	31,60
Sikring i A	63
Vanntilkobling/-avløp	
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskrining
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1646
Ytre mål, nettobredde i mm	1090
Ytre mål, nettodybde i mm	1275
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1793
Ytre mål, bruttbredde i mm	1365
Ytre mål, bruttdybde i mm	1425
Nettovekt i kg	658,0
Bruttovekt i kg	715
Maksimal gulvbelastning i N	9458
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	71 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	6,10
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturovervåkning	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel (opsjon)	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Effektiv sentrifugering	•

PWM 935 [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

- fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



EAN: 4002516927815 / Materialnummer: 12886800 /

Gammelt materialnummer: 51935001EU

Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	26
Hjelmer [antall]	10
Verneklær [antall]	6
Vernejakker [antall]	9
Kjemikaliedresser [antall]	4
Syntetdyner [antall]	4
Syntetputer [antall]	8
Dundyner [antall]	4
Dunputer [antall]	8
Kluter, 22 g [antall]	800
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	184
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	159
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	292
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	206
Hestedekken, sommer [antall]	5
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•