

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet  
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



- Volum på skånetrommelen 320 l, maksimal tekstilmengde 35.0 kg
- 19 % lavere vannforbruk og 40 % lavere energiforbruk\*
- Kort tørketid takket være Boost-sentrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

\* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516928447 / Materialnummer: 12887680 /  
Gammelt materialnummer: 51935001SOM

### Modell og utførelse

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Modell                                                      | Frontmater       |
| Serie                                                       | Performance Plus |
| Front                                                       | Rustfritt stål   |
| Panelfarge                                                  | Rustfritt stål   |
| Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg | 35,0             |
| Kapasitetsforhold                                           | 1:9              |
| Tekstilmengde i kg                                          | 35,0             |
| Trommelvolum i l                                            | 320              |
| Døråpning [Ø] i mm                                          | 415              |
| Døråpningsvinkel i grader                                   | 180              |
| Dørhengsel                                                  | til høyre        |
| Automatisk dørlås                                           | •                |
| Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer                  | •                |
| Patentert skånetrommel 2.0 av rustfritt stål                | •                |

### Bruk

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Egnet for bruk i offshorebransjen | • |
| Egnet for bruk i maritim bransje  | • |

### Effektdata

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dokumentert effekt mot virus                                                      | •     |
| Testet hygiene                                                                    | •     |
| Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann                         | 7,50  |
| Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann                     | 0,22  |
| Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann                         | 7,50  |
| Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg                     | 0,06  |
| Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann                                      | 262,5 |
| Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l     | 422,3 |
| Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann                                  | 7,60  |
| Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh | 7,95  |
| Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann                                     | 61    |
| Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann                                      | 261,6 |
| Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l     | 427,3 |
| Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann                                  | 2,16  |
| Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh | 2,59  |
| Programtid i min ved tilkobling til varmtvann                                     | 49    |
| Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann                        | 242,0 |
| Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann                    | 5,30  |
| Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann                       | 41    |
| Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann                        | 243,6 |
| Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann                    | 0,76  |
| Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann                       | 37    |
| Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min       | 59    |

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet  
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



EAN: 4002516928447 / Materialnummer: 12887680 /  
Gammelt materialnummer: 51935001SOM

Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min 49

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Restfuktighet ved kald skylling i %         | 51    |
| Restfuktighet ved varm skylling i %         | 44    |
| Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper | 14    |
| Sentrifugehastighet i o/min                 | 1060  |
| g-kraft                                     | 502   |
| Testede driftstimer                         | 30000 |

### Styring

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Styringstype                               | M Touch Pro Plus       |
| Programmeringsmulighet                     | Kan programmeres fritt |
| Kundespesifikk forhåndskonfigurasjon mulig | •                      |
| Maks. startforvalgstid i t                 | Kan velges fritt       |
| Resttidsanvisning                          | •                      |
| Visning av programforløp                   | •                      |
| Displayspråk som kan stilles inn           | •                      |
| Språk kan velges til enhver tid            | •                      |
| Mulig å oppgi vekt før programstart        | •                      |

### Grunn-/målgruppeprogrammer

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Grunnprogrammer                         | • |
| Programmer for bruk i offshore-bransjen | • |
| Programmer for bruk i maritim bransje   | • |

### Dosering

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Vaskemiddelbeholder                                          | 4 kamre |
| Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall] | 12      |
| Nivåsensor                                                   | •       |

### Standard elektrotilkobling

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Oppvarmingstype      | Elektro         |
| Elektrotilkobling    | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW     | 30,00           |
| Totaltilkobling i kW | 31,60           |
| Sikring i A          | 63              |

### Mulig spenningsvariant 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Elektrotilkobling    | 3N AC 400V 60HZ |
| Varmeeffekt i kW     | 30,00           |
| Totaltilkobling i kW | 31,60           |
| Sikring i A          | 63              |

### Vanntilkobling/-avløp

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Hardt vann (opsjon) [antall] | 2 x 1/2" med 3/4" forskruning |
| Avløpsventil                 | DN 70                         |

### Mål og vekt

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ytre mål, nettohøyde i mm  | 1646 |
| Ytre mål, nettobredde i mm | 1090 |
| Ytre mål, nettodybde i mm  | 1275 |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm | 1793 |
| Ytre mål, bruttbredde i mm | 1365 |

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet  
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.

EAN: 4002516928447 / Materialnummer: 12887680 /  
Gammelt materialnummer: 51935001SOM

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Ytre mål, bruttodybde i mm                        | 1425               |
| Nettovekt i kg                                    | 658,0              |
| Bruttovekt i kg                                   | 715                |
| Maksimal gulvbelastning i N                       | 9458               |
| <b>Utslippsverdier</b>                            |                    |
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen                    | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeavgivelse til rommet i MJ/h                  | 6,10               |
| <b>Utstyr</b>                                     |                    |
| Patentert forhåndssentrifugering                  | •                  |
| Klargjøring av kluter                             | •                  |
| Ubalanseovervåkning                               | •                  |
| 3-dimensjonal ubalansekontroll                    | •                  |
| Desinfeksjon                                      | •                  |
| Effektivt ribbesystem                             | •                  |
| EcoSpeed                                          | •                  |
| BoostSpin                                         | •                  |
| Temperaturovervåkning                             | •                  |
| Mengdeautomatikk +                                | •                  |
| Gjennomstrømningsmåler (opsjon)                   | •                  |
| Veiesokkel (opsjon)                               | •                  |
| Legge inn mer tøy                                 | •                  |
| Programvalg via fargerammer                       | •                  |
| Effektiv sentrifugering                           | •                  |
| Nødbryter                                         | •                  |
| Maskinuavhengig tilbehør                          | •                  |
| <b>Tilkoblingsmuligheter</b>                      |                    |
| Betalingssystem (opsjon)                          | •                  |
| Optisk grensesnitt for servicetilgang             | •                  |
| Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon) | •                  |
| Vanngjenvinning (opsjon)                          | •                  |
| LAN                                               | •                  |
| WiFi                                              | •                  |
| Connector-boks                                    | •                  |
| <b>Kapasiteter</b>                                |                    |
| Vernemasker [antall]                              | 26                 |
| Hjelmer [antall]                                  | 10                 |
| Verneklær [antall]                                | 6                  |
| Vernejakker [antall]                              | 9                  |
| Kjemikaliedresser [antall]                        | 4                  |
| Syntetdyner [antall]                              | 4                  |
| Syntetputer [antall]                              | 8                  |
| Dundyner [antall]                                 | 4                  |
| Dunputer [antall]                                 | 8                  |
| Kluter, 22 g [antall]                             | 800                |
| Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]                | 184                |
| Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]                | 159                |
| Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]            | 292                |
| Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]            | 206                |

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet  
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



EAN: 4002516928447 / Materialnummer: 12887680 /  
Gammelt materialnummer: 51935001SOM

Hestedekken, sommer [antall]

5

### Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

WEEE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•