

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, dampoppvarmet (indirekte)
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.



- Volum på skånetrommelen 240 l, maksimal tekstilmengde 27,0 kg
- 19 % lavere vannforbruk og 40 % lavere energiforbruk*
- Kort tørketid takket være Boost-sentrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516928454 / Materialnummer: 12887690 /
Gammelt materialnummer: 51927008SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	27,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	27,0
Trommelvolum i l	240
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0 av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,70
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,20
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,70
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,05
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	181,8
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	301,7
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	5,38
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	6,07
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	65
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	180,9
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	301,8
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,35
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,34
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	45
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	175,4
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	3,16
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	37
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	163,3
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,57
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	34
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	53

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, dampoppvarmet (indirekte)
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.



EAN: 4002516928454 / Materialnummer: 12887690 /
Gammelt materialnummer: 51927008SOM

Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min 52

Restfuktighet ved kald skylling i %	46
Restfuktighet ved varm skylling i %	40
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	11
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	541
Testede driftstimer	30000

Styring

Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Kundespesifikk forhåndskonfigurasjon mulig	•
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•

Grunn-/målgruppeprogrammer

Grunnprogrammer	•
Programmer for bruk i offshore-bransjen	•
Programmer for bruk i maritim bransje	•

Dosering

Vaskemiddelbeholder	4 kamre
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Damp indirekte
Elektrotilkobling	3 AC 400V 50 HZ
Varmeeffekt damp i kW	50,00
Totaltilkobling i kW	6,10
Sikring i A	16

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling	3 AC 400V 60 HZ
Totaltilkobling i kW	6,10
Sikring i A	16

Vanntilkobling/-avløp

Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70

Damptilkobling

Damptilkobling	1 x 1/2"
----------------	----------

Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm	1646
Ytre mål, nettobredde i mm	1090
Ytre mål, nettodybde i mm	1226
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1793

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, dampoppvarmet (indirekte)
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.

EAN: 4002516928454 / Materialnummer: 12887690 /
Gammelt materialnummer: 51927008SOM

Ytre mål, bruttobredde i mm	1365
Ytre mål, bruttodybde i mm	1425
Nettovekt i kg	650,0
Bruttovekt i kg	707
Maksimal gulvbelastning i N	9072
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	4,70
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturovervåkning	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel (opsjon)	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	19
Hjelmer [antall]	6
Verneklær [antall]	4
Vernejakker [antall]	6
Kjemikaliedresser [antall]	3
Syntetdyner [antall]	3
Syntetputer [antall]	6
Dundyner [antall]	3
Dunputer [antall]	6
Kluter, 22 g [antall]	620
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	142
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	123
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	225

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, dampoppvarmet (indirekte)
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 27 kg.



EAN: 4002516928454 / Materialnummer: 12887690 /
Gammelt materialnummer: 51927008SOM

Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	159
--	-----

Hestedekken, sommer [antall]	4
------------------------------	---

Normer, sertifisering, merking	
---------------------------------------	--

CE	•
----	---

VDE-EMC	•
---------	---

VDE	•
-----	---

IP-klassifisering IP X4	•
-------------------------	---

WEEE	•
------	---

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
---	---