

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



- Volum på skånetrommelen 320 l, maksimal tekstilmengde 35.0 kg
- 19 % lavere vannforbruk og 40 % lavere energiforbruk*
- Kort tørketid takket være Boost-sentrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516928539 / Materialnummer: 12887790 /
Gammelt materialnummer: 51935006SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	35,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	35,0
Trommelvolum i l	320
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0 av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,50
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,22
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	7,50
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	262,5
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	422,3
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	7,60
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	7,95
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	61
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	261,6
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	427,3
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	2,16
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,59
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	242,0
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	5,30
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	41
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	243,6
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,76
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	37
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	59

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



EAN: 4002516928539 / Materialnummer: 12887790 /

Gammelt materialnummer: 51935006SOM

Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min 49

Restfuktighet ved kald skylling i %	51
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	14
Sentrifugehastighet i o/min	1060
g-kraft	502
Testede driftstimer	30000

Styring

Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Kundespesifikk forhåndskonfigurasjon mulig	•
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•

Grunn-/målgruppeprogrammer

Grunnprogrammer	•
Programmer for bruk i offshore-bransjen	•
Programmer for bruk i maritim bransje	•

Dosering

Vaskemiddelbeholder	4 kamre
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 400V 50 HZ
Varmeeffekt i kW	30,00
Totaltilkobling i kW	31,60
Sikring i A	63

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling	3 AC 400V 60 HZ
Varmeeffekt i kW	30,00
Totaltilkobling i kW	31,60
Sikring i A	63

Vanntilkobling/-avløp

Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70

Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm	1646
Ytre mål, nettobredde i mm	1090
Ytre mål, nettodybde i mm	1275
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1793
Ytre mål, bruttbredde i mm	1365

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.

EAN: 4002516928539 / Materialnummer: 12887790 /
Gammelt materialnummer: 51935006SOM

Ytre mål, bruttodybde i mm	1425
Nettovekt i kg	665,0
Bruttovekt i kg	722
Maksimal gulvbelastning i N	9540
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	71 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	6,10
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturovervåkning	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel (opsjon)	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	26
Hjelmer [antall]	10
Verneklær [antall]	6
Vernejakker [antall]	9
Kjemikaliedresser [antall]	4
Syntetdyner [antall]	4
Syntetputer [antall]	8
Dundyner [antall]	4
Dunputer [antall]	8
Kluter, 22 g [antall]	800
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	184
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	159
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	292
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	206

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
for maritim bruk – fritt programmerbar. Kapasitet 35 kg.



EAN: 4002516928539 / Materialnummer: 12887790 /
Gammelt materialnummer: 51935006SOM

Hestedekken, sommer [antall]

5

Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

WEEE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•