

## Triflex HX3

Håndholdt støvsuger

høy sugekraft | opptil 70 min driftstid | gulvgjenkjenning | HEPA filter | 3-i-1-design



- Støvpoptak >99,99 %\* for grundig og hygienisk dyptgående rengjøring
- Boost-modus: For raskere rengjøring av svært skitne områder
- Brukstid: Opptil 70 minutter\*\* med VARTA oppladbart Li-ion-batteri.
- Patentert\*\*\* 3-i-1-design inkl. oppstillingsfunksjon for plassering
- HEPA filter: 99,999 %\*\*\*\* utblåsningsfilter for den reneste omgivelsesluften
- FloorDetect: Automatisk gulvgjenkjenning og effekttilpasning
- BrilliantLight: Ekstra sterkt LED-lys for maksimal registrering av støvet
- Display: Viser resttid og viktige data for stressfri støvsuging
- Twist2open: For hygienisk og enkel tømning av støvbeholderen
- Utviklet og produsert med presisjon i Tyskland av Miele & Cie. KG

\* Ved støvsuging av harde gulv med skjøter oppnår vi > 100 % støvpoptak med effektrinn HI, målt i henhold til IEC 62885-4:2024

\*\* Gjelder for effektrinn MIN uten tilkoblet elektrobørste Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % i henhold til IEC 62885-4:2020/HEPA i henhold til EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925668 / Materialnummer: 12887840 /  
Gammelt materialnummer: 41WDL031EU1

<b>Generell informasjon</b>	
Modellbetegnelse	Triflex HX3
Produsentens materialnummer	12887840
EAN-nummer	4002516925668
<b>Konstruksjon</b>	
Håndholdt støvsuger	•
Produktmerke	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttype	SWDLO
<b>Type produkt og design</b>	
Farge	BrilliantHvit
<b>Rengjøring</b>	
Vortex-teknologi	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Parkeringsystem for pauser	•
Li-ion-batteri som kan skiftes ut	•
3 i 1-funksjon	•
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
Støvbeholderens volum i l	0,3
<b>Tekniske data</b>	
Batteritype	Li-ion
Nominell kapasitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	74,0
Bredde i mm	260
Høyde i mm	1297
Dybde i mm	280
Vekt i kg	3,6
Volt	25,2
Brukstid MIN-trinn motorenhet solo	70
Brukstid MIN-trinn med elektrotillbehør	38
Brukstid MAKS-trinn med elektrotillbehør	15
Områdekapasitet i m <sup>2</sup>	160
Ladetid i min	240
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Elektrobørste Multi Floor XXL	•
Rengjøringsbørste	Nei
Veggholder	•
Adapter	•