

Triflex HX3 Hardfloor
Håndholdt støvsuger
høy sugekraft | opptil 70 min driftstid | gulvgjenkjenning | HEPA | hjul for harde gulv



- Støvopptak >99,99 %* for grundig og hygienisk dyptgående rengjøring
- Boost-modus: For raskere rengjøring av svært skitne områder
- Brukstid: Opptil 70 minutter** med VARTA oppladbart Li-ion-batteri.
- Patentert*** 3-i-1-design inkl. oppstillingsfunksjon for plassering
- HEPA filter: 99,999 %**** utblåsningsfilter for den reneste omgivelsesluften
- FloorDetect: Automatisk gulvgjenkjenning og effektilpasning
- BrilliantLight: Ekstra sterkt LED-lys for maksimal registrering av støvet
- Display: Viser resttid og viktige data for stressfri støvsuging
- Twist2open: For hygienisk og enkel tømning av støvbeholderen
- Utviklet og produsert med presisjon i Tyskland av Miele & Cie. KG
- Hardfloor Care Tool: Softvalse for mer stillestående og skånsom rengjøring av harde gulv

* Ved støvsuging av harde gulv med skjøter oppnår vi > 100 % støvopptak med effektrinn HI, målt i henhold til IEC 62885-4:2024

** Gjelder for effektrinn MIN uten tilkoblet elektrobørste Multi Floor XXL

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % i henhold til IEC 62885-4:2020/HEPA i henhold til EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925682 / Materialnummer: 12887860 /
Gammelt materialnummer: 41WDL033EU1

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	Triflex HX3 Hardfloor
Produsentens materialnummer	12887860
EAN-nummer	4002516925682
Konstruksjon	
Håndholdt støvsuger	•
Produktmerke	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttype	SWDLO
Type produkt og design	
Farge	Casa-grå
Rengjøring	
Vortex-teknologi	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
Betjeningskomfort	
Parkeringsystem for pauser	•
Li-ion-batteri som kan skiftes ut	•
3 i 1-funksjon	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
Støvbeholderens volum i l	0,5
Tekniske data	
Batteritype	Li-ion
Nominell kapasitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	74,0
Bredde i mm	260
Høyde i mm	1297
Dybde i mm	280
Vekt i kg	3,6
Volt	25,2
Brukstid MIN-trinn motorenhet solo	70
Brukstid MIN-trinn med elektrotilbehør	38
Brukstid MAKS-trinn med elektrotilbehør	15
Områdekapasitet i m ²	160
Ladetid i min	240
Vedlagt tilbehør	
Elektrobørste Multi Floor XXL med BrilliantLight	•
Rengjøringsbørste	Nei
Veggholder	•
Adapter	•
Hardfloor Care Tool	•