

## Triflex HX3 Plus

Håndholdt støvsuger

høy sugekraft | opptil 140 min driftstid | gulvgjenkjenning | HEPA | tilbehørssett



- Støvopptak >99,99 %\* for grundig og hygienisk dyptgående rengjøring
- Boost-modus: For raskere rengjøring av svært skitne områder
- Brukstid: Opptil 140 minutter<sup>\*\*\*</sup> med VARTA oppladbart Li-ion-batteri.
- Patentert<sup>\*\*\*</sup> 3-i-1-design inkl. oppstillingsfunksjon for plassering
- HEPA filter: 99,999 %<sup>\*\*\*\*</sup> utblåsningsfilter for den reneste omgivelsesluften
- FloorDetect: Automatisk gulvgjenkjenning og effektilpasning
- BrilliantLight: Ekstra sterkt LED-lys for maksimal registrering av støvet
- Display: Viser resttid og viktige data for stressfri støvsuging
- Twist2open: For hygienisk og enkel tømning av støvbeholderen
- Utviklet og produsert med presisjon i Tyskland av Miele & Cie. KG
- Premium sett: Inkludert Hardfloor Care Tool og ekstra batteri

\* Ved støvsuging av harde gulv med skjoter oppnår vi > 100 % støvopptak med effektrinns HI, målt i henhold til IEC 62885-4:2024

\*\* Gjelder for effektrinns MIN uten tilkoblet elektrobørste Multi Floor XXL og bruk av 2 oppladbare batterier

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % i henhold til IEC 62885-4:2020/HEPA i henhold til EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925699 / Materialnummer: 12887870 /

Gammelt materialnummer: 41WDL034EU1

| Generell informasjon                                     |                          |
|--|--------------------------|
| Modellbetegnelse   | Triflex HX3 Plus         |
| Produsentens materialnummer                              | 12887870                 |
| EAN-nummer   | 4002516925699            |
| Konstruksjon   |                          |
| Håndholdt støvsuger                                      | •                        |
| Produktmerke   | Triflex HX3              |
| Motorvariant   | Digital Efficiency Motor |
| Produkttype  | SWDLO                    |
| Type produkt og design                                   |                          |
| Farge  | Titanium-PF              |
| Rengjøring   |                          |
| Vortex-teknologi   | •                        |
| Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight | •                        |
| Betjeningskomfort  |                          |
| Parkeringsystem for pauser                               | •                        |
| Li-ion-batteri som kan skiftes ut                        | •                        |
| 3 i 1-funksjon   | •                        |
| Filtersystem   |                          |
| ComfortClean   | •                        |
| Utblåsningsfilter  | HEPA Lifetime-filter     |
| Støvbeholderens volum i l                                | 0,5                      |
| Tekniske data  |                          |
| Batteritype  | Li-ion                   |
| Nominell kapasitet for batteri i mAh                     | 2500                     |
| Lydstyrke i dB   | 74,0                     |
| Bredde i mm  | 260                      |
| Høyde i mm   | 1297                     |
| Dybde i mm   | 280                      |
| Vekt i kg  | 3,6                      |
| Volt   | 25,2                     |
| Brukstid MIN-trinn motorenhet solo                       | 2 x 70                   |
| Brukstid MIN-trinn med elektrotilbehør                   | 2 x 38                   |
| Brukstid MAKS-trinn med elektrotilbehør                  | 2 x 15                   |
| Områdekapasitet i m <sup>2</sup>                         | 2 x 160                  |
| Ladetid i min  | 240                      |
| Vedlagt tilbehør   |                          |
| Elektrobørste Multi Floor XXL med BrilliantLight         | •                        |
| Rengjøringsbørste  | Nei                      |
| Veggholder   | •                        |
| Adapter  | •                        |
| Ekstra oppladbart batteri                                | •                        |
| Hardfloor Care Tool                                      | •                        |