

Triflex HX3 Plus Aqua
Håndholdt støvsuger
høy sugekraft | opptil 140 min brukstid | gulvgjenkjenning | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: Dyp rengjøring og 360° lys for synlig renhet
- Støvpptak >99,99 %* for grundig og hygienisk dyptgående rengjøring
- Boost-modus: For raskere rengjøring av svært skitne områder
- Brukstid: Opptil 140 minutter*** med VARTA oppladbart Li-ion-batteri.
- Patentert*** 3-i-1-design inkl. oppstillingsfunksjon for plassering
- HEPA filter: 99,999 %**** utblåsningsfilter for den reneste omgivelsesluften
- FloorDetect: Automatisk gulvgjenkjenning og effekttilpasning
- BrilliantLight: Ekstra sterkt LED-lys for maksimal registrering av støvet
- Display: Viser resttid og viktige data for stressfri støvsuging
- Twist2open: For hygienisk og enkel tømning av støvbeholderen
- Utviklet og produsert med presisjon i Tyskland av Miele & Cie. KG
- Premium sett: Inkludert Hardfloor Care Tool og ekstra batteri

* Ved støvsuging av harde gulv med skjøter oppnår vi > 100 % støvpptak med effektrinn HI, målt i henhold til IEC 62885-4:2024

** Gjelder for effektrinn MIN uten tilkoblet elektrobørste Multi Floor XXL og bruk av 2 oppladbare batterier

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % i henhold til IEC 62885-4:2020/HEPA i henhold til EN 1822-1:2019

EAN: 4002516928614 / Materialnummer: 12887890 /
Gammelt materialnummer: 41WDL036EU1

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	Triflex HX3 Plus Aqua
Produsentens materialnummer	12887890
EAN-nummer	4002516928614
Konstruksjon	
Håndholdt støvsuger	•
Produktmerke	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttype	SWDLO
Type produkt og design	
Farge	Obsidiansort
Rengjøring	
Vortex-teknologi	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
Betjeningskomfort	
Parkeringsystem for pauser	•
Li-ion-batteri som kan skiftes ut	•
3 i 1-funksjon	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
Støvbeholderens volum i l	0,5
Tekniske data	
Batteritype	Li-ion
Nominell kapasitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	74,0
Bredde i mm	260
Høyde i mm	1297
Dybde i mm	280
Vekt i kg	3,6
Volt	25,2
Brukstid MIN-trinn motorenhet solo	2 x 70
Brukstid MIN-trinn med elektrotillbehør	2 x 38
Brukstid MAKS-trinn med elektrotillbehør	2 x 15
Områdekapasitet i m ²	2 x 160
Ladetid i min	240
Vedlagt tilbehør	
Elektrobørste Multi Floor XXL med BrilliantLight	•
Rengjøringsbørste	Nei
Veggholder	•
Adapter	•
Ekstra oppladbart batteri	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Universalrengjøringsmiddel (ml)	500