

WCA132 WCS 8kg Advantage

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



- Testet for 20 års perfekt tøypleie*
- Spar ytterligere energi med A -10 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker***
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Under vask kan enkeltplagg legges inn eller tas ut med AddLoad

* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: miele.com/20years

** 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

*** Patent EP 2365120

EAN: 4002516941231 / Materialnummer: 12895900 /

Gammelt materialnummer: 11CA1321NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	EasyControl gul
Rengjørings effekt	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A–G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse (A–G)	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•

WCA132 WCS 8kg Advantage

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



EAN: 4002516941231 / Materialnummer: 12895900 /

Gammelt materialnummer: 11CA1321NDS

Vaskeprogrammer

Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•

Tillegg vask

Kort	•
Bløtlegging	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•

Sikkerhet

Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•


Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 636
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpent dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	82
Spennings i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Lengde på vanninntaksslange i m	1,60
Lengde på vannavløpsslange i m	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	2


WCA132 WCS 8kg Advantage

W1 Vaskemaskin frontmater:


A -10 %* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm