

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Spar energi, reduser kostnadene – handle energieffektivt med A-10 %-etiketten\*
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Utrolig lavt lydnivå på kun 41 dB(A)
- Friskvannssoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver

\* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (0,543 kWh) for energiklasse A

EAN: 4002516937586 / Materialnummer: 12906860 /  
Gammelt materialnummer: 21765862NER

| Type                                                             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fullintegrerte oppvaskmaskiner                                   | •                                                |
| 60 cm brede oppvaskmaskiner                                      | •                                                |
| XXL-oppvaskmaskiner                                              | •                                                |
| Design                                                           |                                                  |
| Panelfarge                                                       | ObsidianSort                                     |
| Panelutførelse                                                   | Fullintegrerte panel                             |
| Betjeningstype                                                   | Hurtigtaster                                     |
| Display                                                          | Display med 1 linje og klartekst                 |
| Displayfarge                                                     | hvit                                             |
| MultiLingua                                                      | •                                                |
| Komfort                                                          |                                                  |
| Tilkobling med Miele@home                                        | •                                                |
| Automatisk dosering med PowerDisk                                | •                                                |
| Dørlukkehjelp                                                    | AutoClose                                        |
| Resttidsanvisning                                                | •                                                |
| Startforvalg opptil 24 t                                         | •                                                |
| Driftsindikator                                                  | optisk og akustisk, Akustisk lydstyrkeregulering |
| Valg av displayspråk                                             | •                                                |
| Energieffektivitet                                               |                                                  |
| Energiklasse (A-G)                                               | A                                                |
| Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra                       | 6,0                                              |
| Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)       | 8,2                                              |
| Strømforbruk i ECO-program i kWh                                 | 0,48                                             |
| Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh | 49                                               |
| Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh | 0,31                                             |
| Varigheten til ECO-programmet i minutter                         | 270                                              |
| Effektforbruk med startforvalg i W                               | 0,90                                             |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W                             | 0,30                                             |
| Effektforbruk i standbymodus i W                                 | 0,30                                             |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W              | 0,90                                             |
| Antall kuverter                                                  | 14                                               |
| Støyklasse                                                       | B                                                |
| Støyutslipp i dB(A)                                              | 41                                               |
| FlexiTimer med EcoStart                                          | •                                                |
| EcoFeedback                                                      | •                                                |
| EcoPower-teknologi                                               | •                                                |
| Testet hygiene                                                   | •                                                |
| Varmtvannstilkobling                                             | •                                                |
| Halv maskin                                                      | •                                                |
| Resultatkvalitet                                                 |                                                  |
| Oppvaskmaskin med friskvannssystem                               | •                                                |
| AutoOpen-tørking                                                 | •                                                |
| SensorDry                                                        | •                                                |
| Aktiv kondens tørking                                            | •                                                |

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Fullintegrt XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516937586 / Materialnummer: 12906860 /

Gammelt materialnummer: 21765862NER

BrilliantGlassCare

•

### Oppvaskprogrammer

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

Gryter & panner 75 °C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Fin

•

Hygiene

•

Kald Eco

•

Ekstra stille 37 dB(A)

•

Maskinrens

•

Utskylling av salt

•

### Oppvaskalternativer

AutoDos

•

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Ekstra rent

•

Ekstra tørt

•

### Kurvinnredning

Plassering av bestikk

3D-MultiFlex-skuff

FlexCare-glassholder

2

FlexCare-kopphylle

1

Kurvinnredning

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL Assist

•

### Sikkerhet

Waterproof-system

•

Sil-kontrollampe

•

### Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

600

Nisjebredde maksimal i mm

600

Nisjehøyde minimal i mm

845

Nisjehøyde maksimal i mm

910

Nisjedybde i mm

550

Produktbredde i mm

598

Produkthøyde i mm

845

Produktdybde i mm

550

Produktdybde med åpnet dør i cm

120,5

Nettovekt i kg

49,0

Total tilkoblingsverdi i kW

2,00

Spennings i V

230

Sikring i A

10

Faseantall

1

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516937586 / Materialnummer: 12906860 /

Gammelt materialnummer: 21765862NER

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Standard for elektrisk frekvens | 50   |
| Lengde vannintaksslange i cm    | 1,50 |
| Lengde vannavløpsslange i cm    | 1,50 |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,70 |
| Min. frontplatevekt i kg        | 4,0  |
| Maks. frontplatevekt i kg       | 12,0 |

### Vedlagt tilbehør

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1 x PowerDisk                 | • |
| Verdikupong for 6 x PowerDisk | • |


### Tilgjengelige språk

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tilgjengelige språk via MultiLingua | deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

G 7658 SCVi XXL AutoDos

Fullintegrt XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)