

PWD 8682 C [DST]

Termodesinfektor og vaskedekontaminator med ett vaskenivå med en skuff for prosessskjemi og 3 doseringspumper.



- Ytelse/syklus, f.eks. 2 STDIN-instrumentrister o. 22 ST #Roterende instr.
- OP-optimalisert kammer og integrering av prosessskjemi
- Kortprogram for #roterende instrumenter
- Moderne maskindesign med full-touchdisplay og kammerbelysning
- Nettverkstilkobling som standard via WiFi eller Ethernet

EAN: 4002516957508 / Materialnummer: 12945610 /
Gammelt materialnummer: 62868273NWE

Modell og utførelse	
Serie	CompactLine
Panelfarge	Sort
Kabinett	Rustfritt stål
Kan bygges inn	•
Deksel	Rustfritt stål
Antall vaskenivåer	1
AutoClose – automatisk dørlås	•
Varselsignal, akustisk signal ved programslutt	•
Servicevennlig konstruksjon	•
Bruk	
Egnet for tannlegekontorer	•
Egnet for legekontorer	•
Egnet for ambulerende OP-praksiser	•
Egnet for veterinærpraksiser	•
Egnet for fotterapiklinikker	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister pr. last [antall]	2
Små instrumentrister (E 146) pr. last [antall]	10
Instrumentrister (E 197) per last [antall]	18
GYN-spekula pr. last [antall]	24
Pussbekken pr. last [antall]	5
Kirurgiske spyttsgugere per syklus [antall]	22
Hule instrumenter pr. last [antall]	22
Roterende instrumenter pr. last [antall]	22
Instrumentkassetter (125 x 188 x 30 mm) (B x H x D) per syklus [antall]	18
Instrumentkassetter (176 x 273 x 30 mm) (B x H x D) per syklus [antall]	10
Instrumentkassetter (176 x 273 x 41 mm) (B x H x D) per syklus [antall]	10
Effektdata	
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	500
Nyttevolum vaskekammer i l	75,00
Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min	30
Testede driftstimer	15000
Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min	23
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opsjon)	•
Miele Move MedDent+ (opsjon)	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Favorittprogrammer kan stilles inn	•
Godkjenning av syklus direkte via displayet	•
Maks. startforvalgstid i t	24
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programmer [antall]	13

PWD 8682 C [DST]

Termodesinfektor og vaskedekontaminator med ett vaskenivå med en skuff for prosesskjemi og 3 doseringspumper.



EAN: 4002516957508 / Materialnummer: 12945610 /
Gammelt materialnummer: 62868273NWE

Ledige programplasser [antall]	5
AO-verdi-styring	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	8,50
Totaltilkobling i kW	9,30
Sikring i A	16
Lengde på nettkabelen i m	1,90
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	3,30
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i kPa	200-1000
AD-vann [antall]	1
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l	10,70
Avløpspumpe [DN]	22
Integrert kalkfilter	•
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	835
Ytre mål, nettobredde i mm	600
Ytre mål, nettodybde i mm	600
Ytre mål, bruttohøyde i mm	950
Ytre mål, bruttobredde i mm	670
Utvendig mål, bruttodybde i mm	740
Vaskekammer, nyttbar høyde i mm	280
Vaskekammer, nyttbar bredde i mm	490
Nettovekt i kg	81
Vaskekammer, nyttbar dybde i mm	498
Bruttovekt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	≤70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	1,00
Programmer	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental kort for hånd- og vinkelstykker	•
Vario TD MIS	•

PWD 8682 C [DST]

Termodesinfektor og vaskedekontaminator med ett vaskenivå med en skuff for prosesskjemi og 3 doseringspumper.



EAN: 4002516957508 / Materialnummer: 12945610 /

Gammelt materialnummer: 62868273NWE

Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH optikk	•
Vario TD-instrumenter	•
Avskylling kaldtvann	•
Utstyr	
1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel	•
1 doseringspumpe for nøytraliseringsmiddel	•
1 doseringspumpe for avspenningsmiddel	•
DS5 Flex-sugelanse	•
Automatisk nivåregistrering	•
Kontroll av doseringsvolum	•
Dampkondensator	•
Spyletrykkovervåkning	•
Spylearmovervåkning	•
Selvhjelpssekvenser	•
Kammerbelysning	•
Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)	•
Filtersystem med flere komponenter	•
Varmepumpe med variabel hastighet	•
Pumpe med høy sirkulasjonskapasitet	•
Vogner o.l. m/direktetilkobling	•
EcoDry	•
Saltbeholder på bunnen av vaskekammeret	•
Optisk grensesnitt for service	•
Kommunikasjonssjakt	•
Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi	•
Varmeelement utenfor vaskekammeret	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)	•
Justeringsmål 2x5 l beholder og beholder for avspenningsmiddel	•
Omfattende komponenter (opsjon)	•
Tilkoblingsmuligheter	
WiFi	•
Nettverksgrensesnitt (opsjon)	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-merke (elektrisk sikkerhet)	•
IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
EU medisinsk utstyr klasse IIb	•