

KM 8484 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

806 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde



- 5 kokesoner inkl. 1 kraftig #PowerFlex XL-kokeområde#
- Nøyaktige innst. via SingleSlide, sentral glidebryter, inkl. nettverkstilkobling
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 806 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging

EAN: 4002516980278 / Materialnummer: 12952860 / Gammelt materialnummer: 26184841NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KM 8484 FL
Produsentens materialnummer	12952860
EAN-nummer	4002516980278
Markedsføringsklasse	Gold
Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	5
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	5
PowerFlex-kokesoner	
Antall	2
Type	PowerFlex XL-kokesone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. effekt i W	2100
Maks. booster-effektforbruk i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-160
Maks. effekt i W	1400
Maks. booster-effekt i W	2200
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 120 – 190
Maks. effekt i W	1850
Maks. booster-effekt i W	3000
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	midterst
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 140-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. booster-effekt i W	3650
4. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Størrelser i mm	230x460
Maks. effekt i W	4200
Maks. booster-effekt i W	7360

KM 8484 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

806 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde



EAN: 4002516980278 / Materialnummer: 12952860 /
Gammelt materialnummer: 26184841NER

Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening via sensortaster	SingleSlide
Displayfarge	Gul
Permanent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Energieffektivitet	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Dimensjoner (H x B x D) i mm	51 x 800 x 520
Dimensjoner (B x D) i mm	800 x 51 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	780/804 x 500/524
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	750 mm - 780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	490 mm - 500 mm
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780

KM 8484 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

806 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde



EAN: 4002516980278 / Materialnummer: 12952860 /

Gammelt materialnummer: 26184841NER

Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
--	-----

Vekt i kg	13
-----------	----

Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
--	-----

Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
---	-----

Total tilkoblingsverdi i kW	7,36
-----------------------------	------

Spenning i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50-60
---------------	-------


Vedlagt tilbehør	
-------------------------	--

Nettkabel	Ja
-----------	----


KM 8484 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

806 mm | Individuelle kokesoner og PowerFlex XL-kokeområde



KM8484FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)