

KM 8565 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

626 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense ready



- 4 kokesoner inkl. 2 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering

EAN: 4002516980254 / Materialnummer: 12952870 / Gammelt materialnummer: 26185650NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KM 8565 FR
Produsentens materialnummer	12952870
EAN-nummer	4002516980254
Markedsføringsklasse	Gold
Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Sort
Ramme i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	4
Type	PowerFlex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbruk i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	Venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	4200
Maks. booster-effekt i W	7360
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	Høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	4200
Maks. booster-effekt i W	7360
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
M Sense ready	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarge	Gul
Intelligent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•

KM 8565 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

626 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense ready



EAN: 4002516980254 / Materialnummer: 12952870 /  
Gammelt materialnummer: 26185650NER

Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Assistentprogrammer	•
<b>Energieffektivitet</b>	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
<b>Tekniske data</b>	
Dimensjoner (H x B x D) i mm	52 x 626 x 526
Dimensjoner (B x D) i mm	626 x 52 x 526
Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (høyde)	52
Mål i mm (dybde)	526
Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm	600 mm x 500 mm
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	45
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	600 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Vekt i kg	11
Total tilkoblingsverdi i kW	7,36
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Nettkabel	Ja

