


## KM 8565 FL MattFinish

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

620 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense- ready | MattFinish



- Matt og slitesterk overflate for en elegant kjøkkendesign – MattFinish
- 4 kokesoner inkl. 2 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn


EAN: 4002516980209 / Materialnummer: 12952890 / Gammelt materialnummer: 26185652NER

<b>Generell informasjon</b>	
Modellbetegnelse	KM 8565 FL MattFinish
Produsentens materialnummer	12952890
EAN-nummer	4002516980209
Markedsføringsklasse	Gold
<b>Oppvarmingstype</b>	
Oppvarmingstype	Induksjon
<b>Konstruksjon</b>	
Uavhengig av stekeovn	•
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Matt sort
Ripebestandig overflate	MattFinish
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Maksimalt antall kokekar	4
<b>PowerFlex-kokesoner</b>	
Antall	4
Type	PowerFlex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbruk i W	3650
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	Venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	4200
Maks. booster-effekt i W	7360
<b>2. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	Høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	4200
Maks. booster-effekt i W	7360
<b>Betjeningskomfort</b>	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
M Sense ready	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarge	Gul
Intelligent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•

## KM 8565 FL MattFinish

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

620 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense- ready | MattFinish



EAN: 4002516980209 / Materialnummer: 12952890 /  
Gammelt materialnummer: 26185652NER

Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkokautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Assistentprogrammer	•
<b>Energieffektivitet</b>	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
<b>Tekniske data</b>	
Dimensjoner (H x B x D) i mm	51 x 620 x 520
Dimensjoner (B x D) i mm	620 x 51 x 520
Mål i mm (bredde)	620
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm	600 mm x 500 mm
Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	600/624 x 500/524
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	600 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	600
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	10
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	624
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,36
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

KM 8565 FL MattFinish

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

620 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense- ready | MattFinish



EAN: 4002516980209 / Materialnummer: 12952890 /  
Gammelt materialnummer: 26185652NER

#### Vedlagt tilbehør


Nettkabel

Ja


## KM 8565 FL MattFinish

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

620 mm | PowerFlex-kokeområder | M Sense- ready | MattFinish



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (\*Fußnote) (Installation drawing)