

KM 8585-2 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

806 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready



- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 806 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering

EAN: 4002516960577 / Materialnummer: 12952910 /

Gammelt materialnummer: 26185853NER

| Generell informasjon | |
|--|--------------------|
| Modellbetegnelse | KM 8585-2 FR |
| Produsentens materialnummer | 12952910 |
| EAN-nummer | 4002516960577 |
| Markedsføringsklasse | Gold |
| Oppvarmingstype | |
| Oppvarmingstype | Induksjon |
| Konstruksjon | |
| Uavhengig av stekeovn | • |
| Design | |
| Elegante overflater i glasskeramikk | • |
| Farge på glasskeramikken | Sort |
| Ramme i rustfritt stål | • |
| Ovenpåliggende montering | • |
| Kokesoneutstyr | |
| Antall kokesoner | 6 |
| Antall kokeområder | 3 |
| Maksimalt antall kokekar | 6 |
| PowerFlex-kokesoner | |
| Antall | 6 |
| Type | PowerFlex-kokesone |
| Størrelse i mm | Ø 120 – 230 |
| Maks. effekt i W | 2100 |
| Maks. Booster-effektforbruk i W | 3650 |
| 1. kokesone/kokeområde | |
| Posisjon | Venstre |
| Type | PowerFlex-bro |
| Størrelser i mm | 230x390 |
| Maks. effekt i W | 4200 |
| Maks. booster-effekt i W | 7360 |
| 2. kokesone/kokeområde | |
| Posisjon | I midten |
| Type | PowerFlex-bro |
| Størrelser i mm | 230x390 |
| Maks. effekt i W | 4200 |
| Maks. booster-effekt i W | 7360 |
| 3. kokesone/kokeområde | |
| Posisjon | Høyre |
| Type | PowerFlex-bro |
| Størrelser i mm | 230x390 |
| Maks. effekt i W | 3400 |
| Maks. booster-effekt i W | 3650 |
| Betjeningskomfort | |
| Nettverkstilkobling med Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Sensor for kokekar og kokekarstørrelse | • |
| M Sense ready | • |
| Betjening via sensortaster | MultiSlide |

KM 8585-2 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

806 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready




EAN: 4002516960577 / Materialnummer: 12952910 /
Gammelt materialnummer: 26185853NER

| | |
|---|-----------------|
| Displayfarge | Gul |
| Intelligent kokekarsensor | • |
| Stop&Go-funksjon | • |
| «Tørk av»-funksjon | • |
| Recall-funksjon | • |
| Varselur | • |
| Utkoblingsautomatikk | • |
| Oppkoksautomatikk | • |
| Varmholding | • |
| Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner) | • |
| Assistentprogrammer | • |
| Energieffektivitet | |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W | 0,3 |
| Effektforbruk i standbymodus i W | 0,8 |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 2,0 |
| Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min | 10 |
| Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min | 10 |
| Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min | 10 |
| Vedlikeholdskomfort | |
| Glasskeramikk som er lett å rengjøre | • |
| Sikkerhet | |
| Sikkerhetsutkobling | • |
| Låsefunksjon | • |
| Elektronisk barnesikring | • |
| Integrert kjølevifte | • |
| Overopphetingsbeskyttelse | • |
| Restvarmeindikator | • |
| Tekniske data | |
| Dimensjoner (H x B x D) i mm | 52 x 806 x 526 |
| Dimensjoner (B x D) i mm | 806 x 52 x 526 |
| Mål i mm (bredde) | 806 |
| Mål i mm (høyde) | 52 |
| Mål i mm (dybde) | 526 |
| Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm | 780 mm x 500 mm |
| Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm | 45 |
| Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering | 780 mm |
| Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering | 500 mm |
| Vekt i kg | 15 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 11,04 |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,6 |
| Spenning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Vedlagt tilbehør | |
| Nettkabel | Ja |

KM 8585-2 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

806 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready



KM8585FR, KM8585-2FR, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing