

## KM 8665 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
620 mm | Fullflex | M Sense ready



- Fullflexinduksjon for opptil 4 kokekar
- Presise innstillinger med 4 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging

EAN: 4002516980452 / Materialnummer: 12952980 /  
Gammelt materialnummer: 26186651NER

<b>Generell informasjon</b>	
Modellbetegnelse	KM 8665 FL
Produsentens materialnummer	12952980
EAN-nummer	4002516980452
Markedsføringsklasse	Platinum
<b>Oppvarmingstype</b>	
Oppvarmingstype	Induksjon
<b>Konstruksjon</b>	
Uavhengig av stekeovn	•
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokesoner	1
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	570x380
Maks. effekt i W	2600
Maks. booster-effekt i W	3650
<b>Betjeningskomfort</b>	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
M Sense ready	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarge	Hvit
Intelligent kokekarsensor	•
Ekspertmodus	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Assistentprogrammer	•
<b>Energieffektivitet</b>	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10

KM 8665 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

620 mm | Fullflex | M Sense ready



EAN: 4002516980452 / Materialnummer: 12952980 /

Gammelt materialnummer: 26186651NER

Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet  
standbymodus i min 10

#### Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre

•

#### Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

•

Låsefunksjon

•

Elektronisk barnesikring

•

Integrert kjølevifte

•

Overopphetingsbeskyttelse

•

Restvarmeindikator

•

#### Tekniske data

Dimensjoner (H x B x D) i mm

51 x 620 x 520

Dimensjoner (B x D) i mm

620 x 51 x 520

Mål i mm (bredde)

620

Mål i mm (høyde)

51

Mål i mm (dybde)

520

Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm

600 mm x 500 mm

Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm

600/624 x 500/524

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm

51

Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering

600 mm

Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering

500 mm

Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering

600

Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering

500

Vekt i kg

13

Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering

624

Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering

524

Total tilkoblingsverdi i kW

7,30

Spenning i V

230

Frekvens i Hz

50-60

#### Vedlagt tilbehør


Nettkabel

Ja


## KM 8665 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

620 mm | Fullflex | M Sense ready



KM8665FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8665FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)