

KM 8685-2 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
800 mm | Fullflex | M Sense ready



- Fullflexinduksjon for opptil 6 kokekar
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging

EAN: 4002516980476 / Materialnummer: 12953000 /
Gammelt materialnummer: 26186854NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KM 8685-2 FL
Produsentens materialnummer	12953000
EAN-nummer	4002516980476
Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	1
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	6
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	740x380
Maks. effekt i W	2600
Maks. booster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
M Sense ready	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarge	Hvit
Intelligent kokekarsensor	•
Ekspertmodus	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Assistentprogrammer	•
Energieffektivitet	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10

KM 8685-2 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

800 mm | Fullflex | M Sense ready



EAN: 4002516980476 / Materialnummer: 12953000 /
Gammelt materialnummer: 26186854NER

Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet
standbymodus i min 10

Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre

•

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

•

Låsefunksjon

•

Elektronisk barnesikring

•

Integrert kjølevifte

•

Overopphetingsbeskyttelse

•

Restvarmeindikator

•

Tekniske data

Dimensjoner (H x B x D) i mm 51 x 800 x 520

Dimensjoner (B x D) i mm 800 x 51 x 520

Mål i mm (bredde) 800

Mål i mm (høyde) 51

Mål i mm (dybde) 520

Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm 780 mm x 500 mm

Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm 780/804 x 500/524

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm 51

Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering 780 mm

Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering 500 mm

Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering 780

Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering 500

Vekt i kg 19

Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering 804

Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering 524

Total tilkoblingsverdi i kW 9,20

Lengde på elektrisk ledning i m 1,6

Spennning i V 230


Frekvens i Hz 50-60

Vedlagt tilbehør


Nettkabel Ja

KM 8685-2 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
800 mm | Fullflex | M Sense ready



KM8685-2FL, KM8685-2FL MattFinish surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8685-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)