

KM 8695-2 FL MattFinish

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

936 mm | Fullflex | M Sense ready | MattFinish



- Matt og slitesterk overflate for en elegant kjøkkendesign – MattFinish
- Fullflexinduksjon for opptil 6 kokekar
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- I 936 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn

EAN: 4002516980513 / Materialnummer: 12953030 /
Gammelt materialnummer: 26186955NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KM 8695-2 FL MattFinish
Produsentens materialnummer	12953030
EAN-nummer	4002516980513
Markedsføringsklasse	Platinum
Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Matt sort
Ripebestandig overflate	MattFinish
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	1
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	6
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	870x380
Maks. effekt i W	2600
Maks. booster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
M Sense ready	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarge	Hvit
Intelligent kokekarsensor	•
Ekspertmodus	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Assistentprogrammer	•
Energieffektivitet	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10

KM 8695-2 FL MattFinish

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

936 mm | Fullflex | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516980513 / Materialnummer: 12953030 /

Gammelt materialnummer: 26186955NER

Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
--	----

Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
---	----

Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
--------------------------------------	---

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
---------------------	---

Låsefunksjon	•
--------------	---

Elektronisk barnesikring	•
--------------------------	---

Integrert kjølevifte	•
----------------------	---

Overopphetingsbeskyttelse	•
---------------------------	---

Restvarmeindikator	•
--------------------	---

Tekniske data

Dimensjoner (H x B x D) i mm	51 x 936 x 520
------------------------------	----------------

Dimensjoner (B x D) i mm	936 x 51 x 520
--------------------------	----------------

Mål i mm (bredde)	936
-------------------	-----

Mål i mm (høyde)	51
------------------	----

Mål i mm (dybde)	520
------------------	-----

Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm	916 mm x 500 mm
--	-----------------

Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	916/940 x 500/524
--	-------------------

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
--	----

Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	916 mm
---	--------

Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
--	--------

Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	916
---	-----

Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
--	-----

Vekt i kg	20
-----------	----

Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	940
--	-----

Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
---	-----

Total tilkoblingsverdi i kW	9,20
-----------------------------	------

Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
---------------------------------	-----

Spenning i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50-60
---------------	-------

Vedlagt tilbehør

Nettkabel	Ja
-----------	----

