

KM 8885-2 FL Diamond&MSense
 Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
 800 mm | Fullflex | Verdikupong for M Sense-kokekar | DiamondFinish | Lyslinje



- Ingenting kokt over – ingenting brent. M Sense-kokekar (verdikupong startsett)
- Fullflexinduksjon med emosjonell lyslinje for opptil 6 kokekar
- Motstandsdyktig overflatebehandling – DiamondFinish
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn

EAN: 4002516979999 / Materialnummer: 12953050 /
 Gammelt materialnummer: 26188854NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KM 8885-2 FL Diamond&MSense
Produsentens materialnummer	12953050
EAN-nummer	4002516979999
Markedsføringsklasse	Diamond
Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Grafittsvart
Ripebestandig overflate	DiamondFinish
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•
Lyslinje	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	1
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	6
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	740x380
Maks. effekt i W	2600
Maks. booster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
M Sense ready	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarge	Hvit
Intelligent kokekarsensor	•
Ekspertmodus	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Assistentprogrammer	•
Energieffektivitet	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8

KM 8885-2 FL Diamond&MSense
 Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
 800 mm | Fullflex | Verdikupong for M Sense-kokekar | DiamondFinish | Lyslinje




EAN: 4002516979999 / Materialnummer: 12953050 /
 Gammelt materialnummer: 26188854NER

Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Dimensjoner (H x B x D) i mm	66 x 800 x 520
Dimensjoner (B x D) i mm	800 x 66 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	66
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm	780 mm x 500 mm
Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	780/804 x 500/524
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	66
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	24
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	9,20
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja
Verdikupong for M Sense-startsett	•


KM 8885-2 FL Diamond&MSense

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

800 mm | Fullflex | Verdikupong for M Sense-kokekar | DiamondFinish | Lyslinje



KM8885-2FL Diamond & M Sense, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8885-2FL Diamond&MSense, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)