

KMDA 7272-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator



- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Mye plass – 4 runde kokesoner
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning

EAN: 4002516980186 / Materialnummer: 12970710 /
Gammelt materialnummer: 26727275NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KMDA 7272-1 FL Silence
Produsentens materialnummer	12970710
EAN-nummer	4002516980186
Klasse	Silver
Konstruksjon	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
Driftsfunksjoner	
Omluft føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	Konvertibel
Funksjoner	
Utluftning styrt med valgfritt tilbehør	DFK-xxxx,DMK 150-1
Styrt omluft med ekstrautstyr	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Svart
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Maksimalt antall kokekar	4
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. booster-effekt i W	3000
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. booster-effekt i W	2100
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til høyre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. booster-effekt i W	3000
4. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. booster-effekt i W	2100

KMDA 7272-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator



EAN: 4002516980186 / Materialnummer: 12970710 /
Gammelt materialnummer: 26727275NER

Betjeningskomfort

Con@ctivity	•
Digital visning av effekttrinn	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarge	Gul
Permanent kokekarsensor	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av aktivkullfilter	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•

Energieffektivitet

Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
ECO-motor	•
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Årlig energiforbruk i kWh/år	31,3
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
Silence-motor	•
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	NA
Klasse for fettfilteringsgrad	A

Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
--------------------------------------	---

Filtersystem

Antall fettfiltre i metall som kan vaskes i oppvaskmaskin (10-lags)	1
---	---

Utluftning

Lufteffekt trinn min. (m³/h) iht. EN 61591	205
Lufteffekt trinn maks. (m³/h) iht. EN 61591	533
Lufteffekt intensivtrinn (m³/h) iht. EN 61591	606
Lufteffekt Booster-trinn (m³/h)	605
Lydnivå ved min. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	41
Lydnivå ved maks. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	64
Lydnivå i boostertrinn (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68
Lydtrykk ved min. nivå (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7272-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator

EAN: 4002516980186 / Materialnummer: 12970710 /
Gammelt materialnummer: 26727275NER

Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk ved maks. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	51,0
Lydtrykknivå i Intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Omluft	
Lufteffekt trinn min. (m³/h) iht. EN 61591	160
Lufteffekt trinn maks. (m³/h) iht. EN 61591	475
Lufteffekt Booster-trinn (m³/h) iht. EN 61591	510
Lydnivå ved min. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydnivå ved maks. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk ved min. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk ved maks. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	55,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (høyde)	200
Mål i mm (dybde)	526
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	200
Antall faser	3
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	15
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,50
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Nøytralleider	Ja

KMDA 7272-1 FL Silence


Induksjonstopp med integrert ventilator




EAN: 4002516980186 / Materialnummer: 12970710 /
Gammelt materialnummer: 26727275NER

Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja
Aktivt kullfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7272-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air


KMDA 7272-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template