

KMDA 7473-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator



- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installasjon – Plug & Play, omluft med kanalsystem eller utluftning

EAN: 4002516979760 / Materialnummer: 12970730 /
Gammelt materialnummer: 26747375NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KMDA 7473-1 FL Silence
Produsentens materialnummer	12970730
EAN-nummer	4002516979760
Klasse	Gold
Konstruksjon	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
Driftsfunksjoner	
Omluft føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	Konvertibel
Funksjoner	
Utluftning styrt med valgfritt tilbehør	DFK-xxxx,DMK 150-1
Styrt omluft med ekstraustyr	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Rustfritt stål
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	4
Type	Flex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 110-210
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbruk i W	3000
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	Flex-kokeområde
Størrelser i mm	210x420
Maks. effekt i W	3000
Maks. booster-effekt i W	3700
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x420
Maks. effekt i W	3000
Maks. booster-effekt i W	3700
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digital visning av effekttrinn	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus

KMDA 7473-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator



EAN: 4002516979760 / Materialnummer: 12970730 /
Gammelt materialnummer: 26747375NER

Displayfarge	Gul
Varmholding pluss	•
Permanent kokekarsensor	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av aktivkullfilter	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Energieffektivitet	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
ECO-motor	•
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Årlig energiforbruk i kWh/år	31,3
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
Silence-motor	•
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	NA
Klasse for fettfilteringsgrad	A
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Filtersystem	
Antall fettfiltre i metall som kan vaskes i oppvaskmaskin (10-lags)	1
Utluftning	
Lufteffekt trinn min. (m³/h) iht. EN 61591	205
Lufteffekt trinn maks. (m³/h) iht. EN 61591	533
Lufteffekt intensivtrinn (m³/h) iht. EN 61591	606
Lydnivå ved min. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	41
Lydnivå ved maks. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	64
Lydnivå i boostertrinn (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68
Lydtrykk ved min. nivå (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re 1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk ved maks. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	51,0


KMDA 7473-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator




EAN: 4002516979760 / Materialnummer: 12970730 /
Gammelt materialnummer: 26747375NER

Lydtrykknivå i Intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Omluft	
Lufteffekt trinn min. (m³/h) iht. EN 61591	160
Lufteffekt trinn maks. (m³/h) iht. EN 61591	475
Lufteffekt Booster-trinn (m³/h) iht. EN 61591	510
Lydnivå ved min. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydnivå ved maks. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk ved min. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk ved maks. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	55,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	200
Antall faser	3
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	15
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,50
Spennings i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Nøytralleder	Ja
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja
Aktivt kullfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7473-1 FL Silence
Induksjonstopp med integrert ventilator




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air


KMDA 7473-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7473-1 FL Silence Induksjonstopp med integrert ventilator



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template